

⚠️ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	

- *1. 可选项产品，不对应 -S3 规格。
- *2. 不对应 VPAAE、VPBE 吸盘架。

⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为 $\phi 1.8, \phi 2, \phi 3$ mm 以及 $\phi 5/32$ " 以外的英寸尺寸不可对应 $\phi 1/4$ " 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为 30°型)	吸盘万向节 (摆动角度为 15°型)
适用吸盘径 (mm)	全部尺寸 (除 VPAAE、VPBE 之外)		

* 可选项产品，不对应 -S3 规格。

⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头							倒钩型接头				公制内螺纹		美制统一内螺纹		
	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)				毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)		-M5	-M6	-U10		
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B			
适用管子外径	$\phi 1.8$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 1/8$	$\phi 5/32$	$\phi 1/4$								
适用管子内径									$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 4$	$\phi 0.098$	聚醚醚管 $\phi 0.163$ 尼龙管 $\phi 0.180$			
螺纹尺寸														M5x0.8	M6x1	10-32UNF
托架代码	VPMA															
	VPA															
	VPMB															
	VPB															
	VPMC															
	VPC															
	VPOC															
	VPMD															
	VPD															
	VPOD															
	VPAAE															
	VPBE															
	VPF															

* 可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

⑥. 吸盘材料

代码	N	S	U	F	SE	E	NE	HN	EP
橡胶材料	丁腈橡胶	硅胶	聚氨酯	氟橡胶	导电硅胶	导电丁二烯 (低电阻型)	导电 NBR (低电阻型)	HNBR	EPDM

- * 导电硅胶 (SE) 是一种防静电的硅胶。(体积电阻率为 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)。
- * 导电丁二烯 (低电阻型) (E) 是一种添加了碳素的丁二烯橡胶。(体积电阻率为 $200 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)
- * 丁腈橡胶 (N) 和导电性 NBR (低电阻型) (NE) (体积电阻率: $200 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下) 不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
- * 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- * 吸盘材料为 $2 \times 4, 3.5 \times 7$ mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。

⑤. 吸盘形状 E: 椭圆形

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F, AE, BE 不需选择)

代码	-4	-6	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	6	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC							
	VPC							
	VPOC							
	VPMD							
	VPD							
	VPOD							

③. 吸盘尺寸

代码	2x4	3.5x7	4x10	4x20	4x30	5x10	5x20	5x30	6x10	6x20	6x30	8x20	8x30
尺寸(AxB) (mm)	2x4	3.5x7	4x10	4x20	4x30	5x10	5x20	5x30	6x10	6x20	6x30	8x20	8x30

②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	-	-	-
	标准型	A	B	C	D	F	-	-
	外置弹簧型	-	-	OC	OD	-	-	-
	专用	-	-	-	-	-	AE	BE
托架形状	固定式真空出口:上	固定式真空出口:侧	弹簧式真空出口:上	弹簧式真空出口:侧	直接安装型 弹簧式	螺丝固定式真空出口:上	螺丝固定式真空出口:侧	

特性

适合搬运基板和半导体等长型工件。

可选吸附面积小的类型。

提供用于搬运可吸附空间较小的工件、吸盘尺寸为 2×4 mm 和 3.5×7 mm 的产品。

可选轻量化且方便设置吸附位置的树脂制专用吸盘架。


将吸盘架形状与真空出口的组合增加至之前的约 3.5 倍。

快速接头除了可对应常规的 φ4、φ6 mm 规格，还可对应 φ1.8、φ2、φ3 mm 规格。亦可选倒钩型接头和内螺纹型。

可选择弹簧式吸盘架的行程。

- 将之前的长行程吸盘架（内置弹簧型）与标准型吸盘架（VPC、VPD）统合，扩大选择范围。【行程 6、10、15、20 mm】
- 将之前的长行程吸盘架（外置弹簧型）更新为 VPOC、VPOD 吸盘架。【行程为 20、30、40、50 mm / 对应全部尺寸吸盘】

对应防止掉落阀，吸盘万向节，吸盘直接安装型过滤器等可选项。




吸盘尺寸 13 种
2×4 ~ 8×30 mm
吸盘材料 9 种

● -S3 规格

更多吸盘托架对应需要「无铜离子」·「对应低浓度臭氧环境」条件的行业。

金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或 FKM。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	2×4	φ4	VPMA2x4E[6]-4J[10] ¹	M6	2×4	φ5/32	VPMA2x4E[6]-5/32J[10] ¹	M6
	3.5×7	φ4	VPMA3.5x7E[6]-4J[10] ¹		3.5×7	φ5/32	VPMA3.5x7E[6]-5/32J[10] ¹	
	4×10	φ4	VPMA4x10E[6]-4J[10]		4×10	φ5/32	VPMA4x10E[6]-5/32J[10]	
	4×20	φ4	VPMA4x20E[6]-4J[10]		4×20	φ5/32	VPMA4x20E[6]-5/32J[10]	
	4×30	φ4	VPMA4x30E[6]-4J[10] ²		4×30	φ5/32	VPMA4x30E[6]-5/32J[10] ²	
	5×10	φ4	VPMA5x10E[6]-4J[10]		5×10	φ5/32	VPMA5x10E[6]-5/32J[10]	
	5×20	φ4	VPMA5x20E[6]-4J[10]		5×20	φ5/32	VPMA5x20E[6]-5/32J[10]	
	5×30	φ4	VPMA5x30E[6]-4J[10]		5×30	φ5/32	VPMA5x30E[6]-5/32J[10]	
	6×10	φ4	VPMA6x10E[6]-4J[10]		6×10	φ5/32	VPMA6x10E[6]-5/32J[10]	
	6×20	φ4	VPMA6x20E[6]-4J[10]		6×20	φ5/32	VPMA6x20E[6]-5/32J[10]	
	6×30	φ4	VPMA6x30E[6]-4J[10]		6×30	φ5/32	VPMA6x30E[6]-5/32J[10]	
	8×20	φ4	VPMA8x20E[6]-4J[10]		8×20	φ5/32	VPMA8x20E[6]-5/32J[10]	
8×30	φ4	VPMA8x30E[6]-4J[10]	8×30	φ5/32	VPMA8x30E[6]-5/32J[10]			






- Remark 关于此页产品的补充资料
- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 - *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 - *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



Package 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6]：吸盘橡胶材料代码
[10]：-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘椭圆形

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码					
									
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	2×4	ø2.5	VPMA2x4E[6]-4B[10] ¹	M6					
		ø4	VPMA2x4E[6]-6B[10] ¹						
	3.5×7	ø2.5	VPMA3.5x7E[6]-4B[10] ¹						
		ø4	VPMA3.5x7E[6]-6B[10] ¹						
	4×10	ø2.5	VPMA4x10E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA4x10E[6]-6B[10]						
	4×20	ø2.5	VPMA4x20E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA4x20E[6]-6B[10]						
	4×30	ø2.5	VPMA4x30E[6]-4B[10] ²						
		ø4	VPMA4x30E[6]-6B[10] ²						
	5×10	ø2.5	VPMA5x10E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA5x10E[6]-6B[10]						
	5×20	ø2.5	VPMA5x20E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA5x20E[6]-6B[10]						
	5×30	ø2.5	VPMA5x30E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA5x30E[6]-6B[10]						
	6×10	ø2.5	VPMA6x10E[6]-4B[10]						
		ø4	VPMA6x10E[6]-6B[10]						
6×20	ø2.5	VPMA6x20E[6]-4B[10]							
	ø4	VPMA6x20E[6]-6B[10]							
6×30	ø2.5	VPMA6x30E[6]-4B[10]							
	ø4	VPMA6x30E[6]-6B[10]							
8×20	ø2.5	VPMA8x20E[6]-4B[10]							
	ø4	VPMA8x20E[6]-6B[10]							
8×30	ø2.5	VPMA8x30E[6]-4B[10]							
	ø4	VPMA8x30E[6]-6B[10]							
托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
									
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	2×4	ø3	VPA2x4E[6]-3J ¹	M6	2×4	ø1/8	VPA2x4E[6]-1/8J ¹	M6	
		ø4	VPA2x4E[6]-4J[10] ¹			ø5/32	VPA2x4E[6]-5/32J[10] ¹		
		ø6	VPA2x4E[6]-6J[10] ¹			ø1/4	VPA2x4E[6]-1/4J ¹		
	3.5×7	ø3	VPA3.5x7E[6]-3J ¹		3.5×7	ø1/8	VPA3.5x7E[6]-1/8J ¹		
		ø4	VPA3.5x7E[6]-4J[10] ¹			ø5/32	VPA3.5x7E[6]-5/32J[10] ¹		
		ø6	VPA3.5x7E[6]-6J[10] ¹			ø1/4	VPA3.5x7E[6]-1/4J ¹		
	4×10	ø3	VPA4x10E[6]-3J		4×10	ø1/8	VPA4x10E[6]-1/8J		
		ø4	VPA4x10E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA4x10E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA4x10E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA4x10E[6]-1/4J		
	4×20	ø3	VPA4x20E[6]-3J		4×20	ø1/8	VPA4x20E[6]-1/8J		
		ø4	VPA4x20E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA4x20E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA4x20E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA4x20E[6]-1/4J		
	4×30	ø3	VPA4x30E[6]-3J ²		4×30	ø1/8	VPA4x30E[6]-1/8J ²		
		ø4	VPA4x30E[6]-4J[10] ²			ø5/32	VPA4x30E[6]-5/32J[10] ²		
		ø6	VPA4x30E[6]-6J[10] ²			ø1/4	VPA4x30E[6]-1/4J ²		
	5×10	ø3	VPA5x10E[6]-3J		5×10	ø1/8	VPA5x10E[6]-1/8J		
		ø4	VPA5x10E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA5x10E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA5x10E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA5x10E[6]-1/4J		
	5×20	ø3	VPA5x20E[6]-3J		5×20	ø1/8	VPA5x20E[6]-1/8J		
		ø4	VPA5x20E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA5x20E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA5x20E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA5x20E[6]-1/4J		
	5×30	ø3	VPA5x30E[6]-3J		5×30	ø1/8	VPA5x30E[6]-1/8J		
		ø4	VPA5x30E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA5x30E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA5x30E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA5x30E[6]-1/4J		
	6×10	ø3	VPA6x10E[6]-3J		6×10	ø1/8	VPA6x10E[6]-1/8J		
		ø4	VPA6x10E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA6x10E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA6x10E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA6x10E[6]-1/4J		
	6×20	ø3	VPA6x20E[6]-3J		6×20	ø1/8	VPA6x20E[6]-1/8J		
		ø4	VPA6x20E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA6x20E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA6x20E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA6x20E[6]-1/4J		
	6×30	ø3	VPA6x30E[6]-3J		6×30	ø1/8	VPA6x30E[6]-1/8J		
		ø4	VPA6x30E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA6x30E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA6x30E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA6x30E[6]-1/4J		
	8×20	ø3	VPA8x20E[6]-3J		8×20	ø1/8	VPA8x20E[6]-1/8J		
		ø4	VPA8x20E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA8x20E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA8x20E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA8x20E[6]-1/4J		
	8×30	ø3	VPA8x30E[6]-3J		8×30	ø1/8	VPA8x30E[6]-1/8J		
		ø4	VPA8x30E[6]-4J[10]			ø5/32	VPA8x30E[6]-5/32J[10]		
		ø6	VPA8x30E[6]-6J[10]			ø1/4	VPA8x30E[6]-1/4J		

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子 内径 (mm)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
	A	B				A	B			
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	2×4		ø2.5	VPA2x4E[6]-4B[10] ¹	MG	2×4		ø5/32	VPA2x4E[6]-5/32B ¹	MG
			ø4	VPA2x4E[6]-6B[10] ¹				ø1/4	VPA2x4E[6]-1/4B ¹	
	3.5×7		ø2.5	VPA3.5x7E[6]-4B[10] ¹		3.5×7		ø5/32	VPA3.5x7E[6]-5/32B ¹	
			ø4	VPA3.5x7E[6]-6B[10] ¹				ø1/4	VPA3.5x7E[6]-1/4B ¹	
	4×10		ø2.5	VPA4x10E[6]-4B[10]		4×10		ø5/32	VPA4x10E[6]-5/32B	
			ø4	VPA4x10E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA4x10E[6]-1/4B	
	4×20		ø2.5	VPA4x20E[6]-4B[10]		4×20		ø5/32	VPA4x20E[6]-5/32B	
			ø4	VPA4x20E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA4x20E[6]-1/4B	
	4×30		ø2.5	VPA4x30E[6]-4B[10] ²		4×30		ø5/32	VPA4x30E[6]-5/32B ²	
			ø4	VPA4x30E[6]-6B[10] ²				ø1/4	VPA4x30E[6]-1/4B ²	
	5×10		ø2.5	VPA5x10E[6]-4B[10]		5×10		ø5/32	VPA5x10E[6]-5/32B	
			ø4	VPA5x10E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA5x10E[6]-1/4B	
	5×20		ø2.5	VPA5x20E[6]-4B[10]		5×20		ø5/32	VPA5x20E[6]-5/32B	
			ø4	VPA5x20E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA5x20E[6]-1/4B	
	5×30		ø2.5	VPA5x30E[6]-4B[10]		5×30		ø5/32	VPA5x30E[6]-5/32B	
			ø4	VPA5x30E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA5x30E[6]-1/4B	
	6×10		ø2.5	VPA6x10E[6]-4B[10]		6×10		ø5/32	VPA6x10E[6]-5/32B	
			ø4	VPA6x10E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA6x10E[6]-1/4B	
	6×20		ø2.5	VPA6x20E[6]-4B[10]		6×20		ø5/32	VPA6x20E[6]-5/32B	
			ø4	VPA6x20E[6]-6B[10]				ø1/4	VPA6x20E[6]-1/4B	
6×30		ø2.5	VPA6x30E[6]-4B[10]	6×30		ø5/32	VPA6x30E[6]-5/32B			
		ø4	VPA6x30E[6]-6B[10]			ø1/4	VPA6x30E[6]-1/4B			
8×20		ø2.5	VPA8x20E[6]-4B[10]	8×20		ø5/32	VPA8x20E[6]-5/32B			
		ø4	VPA8x20E[6]-6B[10]			ø1/4	VPA8x20E[6]-1/4B			
8×30		ø2.5	VPA8x30E[6]-4B[10]	8×30		ø5/32	VPA8x30E[6]-5/32B			
		ø4	VPA8x30E[6]-6B[10]			ø1/4	VPA8x30E[6]-1/4B			
托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用 螺纹 尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘 连接代码
	A	B				A	B			
固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPA 	2×4		M6×1	VPA2x4E[6]-M6[10] ¹	MG	2×4		10-32UNF	VPA2x4E[6]-U10 ¹	MG
			3.5×7	M6×1				VPA3.5x7E[6]-M6[10] ¹	10-32UNF	
	4×10		M6×1	VPA4x10E[6]-M6[10]		4×10		10-32UNF	VPA4x10E[6]-U10	
			M6×1	VPA4x20E[6]-M6[10]				10-32UNF	VPA4x20E[6]-U10	
	4×30		M6×1	VPA4x30E[6]-M6[10] ²		4×30		10-32UNF	VPA4x30E[6]-U10 ²	
			M6×1	VPA5x10E[6]-M6[10]				10-32UNF	VPA5x10E[6]-U10	
	5×20		M6×1	VPA5x20E[6]-M6[10]		5×20		10-32UNF	VPA5x20E[6]-U10	
			M6×1	VPA5x30E[6]-M6[10]				10-32UNF	VPA5x30E[6]-U10	
	6×10		M6×1	VPA6x10E[6]-M6[10]		6×10		10-32UNF	VPA6x10E[6]-U10	
			M6×1	VPA6x20E[6]-M6[10]				10-32UNF	VPA6x20E[6]-U10	
	6×30		M6×1	VPA6x30E[6]-M6[10]		6×30		10-32UNF	VPA6x30E[6]-U10	
			M6×1	VPA8x20E[6]-M6[10]				10-32UNF	VPA8x20E[6]-U10	
8×30		M6×1	VPA8x30E[6]-M6[10]	8×30		10-32UNF	VPA8x30E[6]-U10			



关于此页产品的补充资料

1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选用品

[6]：吸盘橡胶材料代码

















[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM




* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。



* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。










此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码	
	A	B				A	B				
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	2×4		ø1.8	VPMB2x4E[6]-180J ¹	M6	2×4		ø1/8	VPMB2x4E[6]-1/8J ¹	M6	
			ø2	VPMB2x4E[6]-2J ¹				ø5/32	VPMB2x4E[6]-5/32J[10] ¹		
			ø3	VPMB2x4E[6]-3J ¹				ø1/4	VPMB2x4E[6]-1/4J ¹		
			ø4	VPMB2x4E[6]-4J[10] ¹				3.5×7	ø1/8		VPMB3.5x7E[6]-1/8J ¹
			ø6	VPMB2x4E[6]-6J[10] ¹					ø5/32		VPMB3.5x7E[6]-5/32J[10] ¹
			3.5×7					ø1.8	VPMB3.5x7E[6]-180J ¹		ø1/4
	ø2	VPMB3.5x7E[6]-2J ¹				4×10	ø1/8	VPMB4x10E[6]-1/8J			
	ø3	VPMB3.5x7E[6]-3J ¹					ø5/32	VPMB4x10E[6]-5/32J[10]			
	ø4	VPMB3.5x7E[6]-4J[10] ¹				ø1/4	VPMB4x10E[6]-1/4J				
	ø6	VPMB3.5x7E[6]-6J[10] ¹				4×20	ø1/8	VPMB4x20E[6]-1/8J			
	4×10						ø1.8	VPMB4x10E[6]-180J	ø5/32		VPMB4x20E[6]-5/32J[10]
			ø2	VPMB4x10E[6]-2J		ø1/4	VPMB4x20E[6]-1/4J				
			ø3	VPMB4x10E[6]-3J		4×30	ø1/8	VPMB4x30E[6]-1/8J ²			
			ø4	VPMB4x10E[6]-4J[10]			ø5/32	VPMB4x30E[6]-5/32J[10] ²			
			ø6	VPMB4x10E[6]-6J[10]		ø1/4	VPMB4x30E[6]-1/4J ²				
			4×20			ø1.8	VPMB4x20E[6]-180J	5×10	ø1/8		VPMB5x10E[6]-1/8J
	ø2	VPMB4x20E[6]-2J				ø5/32	VPMB5x10E[6]-5/32J[10]				
	ø3	VPMB4x20E[6]-3J				ø1/4	VPMB5x10E[6]-1/4J				
	ø4	VPMB4x20E[6]-4J[10]				5×20	ø1/8	VPMB5x20E[6]-1/8J			
	ø6	VPMB4x20E[6]-6J[10]					ø5/32	VPMB5x20E[6]-5/32J[10]			
	4×30					ø1.8	VPMB4x30E[6]-180J ²	ø1/4	VPMB5x20E[6]-1/4J		
			ø2	VPMB4x30E[6]-2J ²		5×30	ø1/8	VPMB5x30E[6]-1/8J			
			ø3	VPMB4x30E[6]-3J ²			ø5/32	VPMB5x30E[6]-5/32J[10]			
			ø4	VPMB4x30E[6]-4J[10] ²		ø1/4	VPMB5x30E[6]-1/4J				
			ø6	VPMB4x30E[6]-6J[10] ²		6×10	ø1/8	VPMB6x10E[6]-1/8J			
			5×10				ø1.8	VPMB5x10E[6]-180J	ø5/32		VPMB6x10E[6]-5/32J[10]
	ø2	VPMB5x10E[6]-2J				ø1/4	VPMB6x10E[6]-1/4J				
	ø3	VPMB5x10E[6]-3J				6×20	ø1/8	VPMB6x20E[6]-1/8J			
	ø4	VPMB5x10E[6]-4J[10]					ø5/32	VPMB6x20E[6]-5/32J[10]			
	ø6	VPMB5x10E[6]-6J[10]				ø1/4	VPMB6x20E[6]-1/4J				
	5×20					ø1.8	VPMB5x20E[6]-180J	6×30	ø1/8		VPMB6x30E[6]-1/8J
			ø2	VPMB5x20E[6]-2J		ø5/32	VPMB6x30E[6]-5/32J[10]				
			ø3	VPMB5x20E[6]-3J		ø1/4	VPMB6x30E[6]-1/4J				
			ø4	VPMB5x20E[6]-4J[10]		8×20	ø1/8	VPMB8x20E[6]-1/8J			
			ø6	VPMB5x20E[6]-6J[10]			ø5/32	VPMB8x20E[6]-5/32J[10]			
			5×30			ø1.8	VPMB5x30E[6]-180J	ø1/4	VPMB8x20E[6]-1/4J		
	ø2	VPMB5x30E[6]-2J				8×30	ø1/8	VPMB8x30E[6]-1/8J			
	ø3	VPMB5x30E[6]-3J					ø5/32	VPMB8x30E[6]-5/32J[10]			
	ø4	VPMB5x30E[6]-4J[10]				ø1/4	VPMB8x30E[6]-1/4J				
	ø6	VPMB5x30E[6]-6J[10]				6×10		ø1.8	VPMB6x10E[6]-180J		
	ø2	VPMB6x10E[6]-2J						ø2	VPMB6x10E[6]-2J		
	ø3	VPMB6x10E[6]-3J	ø3	VPMB6x20E[6]-3J							
	ø4	VPMB6x10E[6]-4J[10]	ø4	VPMB6x20E[6]-4J[10]							
	ø6	VPMB6x10E[6]-6J[10]	ø6	VPMB6x20E[6]-6J[10]							
	6×20		ø1.8	VPMB6x20E[6]-180J				6×30	ø1.8		VPMB6x30E[6]-180J
			ø2	VPMB6x20E[6]-2J		ø2	VPMB6x30E[6]-2J				
			ø3	VPMB6x20E[6]-3J		ø3	VPMB6x30E[6]-3J				
			ø4	VPMB6x20E[6]-4J[10]		ø4	VPMB6x30E[6]-4J[10]				
			ø6	VPMB6x20E[6]-6J[10]		ø6	VPMB6x30E[6]-6J[10]				
			6×30			ø1.8	VPMB6x30E[6]-180J	8×20	ø1.8		VPMB8x20E[6]-180J
	ø2	VPMB6x30E[6]-2J				ø2	VPMB8x20E[6]-2J				
	ø3	VPMB6x30E[6]-3J				ø3	VPMB8x20E[6]-3J				
	ø4	VPMB6x30E[6]-4J[10]				ø4	VPMB8x20E[6]-4J[10]				
	ø6	VPMB6x30E[6]-6J[10]				ø6	VPMB8x20E[6]-6J[10]				
	8×20					ø1.8	VPMB8x20E[6]-180J	8×30	ø1.8		VPMB8x30E[6]-180J
			ø2	VPMB8x20E[6]-2J		ø2	VPMB8x30E[6]-2J				
			ø3	VPMB8x20E[6]-3J		ø3	VPMB8x30E[6]-3J				
			ø4	VPMB8x20E[6]-4J[10]		ø4	VPMB8x30E[6]-4J[10]				
			ø6	VPMB8x20E[6]-6J[10]		ø6	VPMB8x30E[6]-6J[10]				
			8×30			ø1.8	VPMB8x30E[6]-180J		ø1.8		VPMB8x30E[6]-180J
	ø2	VPMB8x30E[6]-2J				ø2	VPMB8x30E[6]-2J				
	ø3	VPMB8x30E[6]-3J				ø3	VPMB8x30E[6]-3J				
	ø4	VPMB8x30E[6]-4J[10]				ø4	VPMB8x30E[6]-4J[10]				
	ø6	VPMB8x30E[6]-6J[10]				ø6	VPMB8x30E[6]-6J[10]				

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
								
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	2×4	ø2	VPMB2x4E[6]-3B[10] ¹	M6	2×4	ø1/4	VPMB2x4E[6]-1/4B ¹	M6
		ø2.5	VPMB2x4E[6]-4B[10] ¹		3.5×7	ø1/4	VPMB3.5x7E[6]-1/4B ¹	
		ø4	VPMB2x4E[6]-6B[10] ¹		4×10	ø1/4	VPMB4x10E[6]-1/4B	
	3.5×7	ø2	VPMB3.5x7E[6]-3B[10] ¹		4×20	ø1/4	VPMB4x20E[6]-1/4B	
		ø2.5	VPMB3.5x7E[6]-4B[10] ¹		4×30	ø1/4	VPMB4x30E[6]-1/4B ²	
		ø4	VPMB3.5x7E[6]-6B[10] ¹		5×10	ø1/4	VPMB5x10E[6]-1/4B	
	4×10	ø2	VPMB4x10E[6]-3B[10]		5×20	ø1/4	VPMB5x20E[6]-1/4B	
		ø2.5	VPMB4x10E[6]-4B[10]		5×30	ø1/4	VPMB5x30E[6]-1/4B	
		ø4	VPMB4x10E[6]-6B[10]		6×10	ø1/4	VPMB6x10E[6]-1/4B	
	4×20	ø2	VPMB4x20E[6]-3B[10]		6×20	ø1/4	VPMB6x20E[6]-1/4B	
		ø2.5	VPMB4x20E[6]-4B[10]		6×30	ø1/4	VPMB6x30E[6]-1/4B	
		ø4	VPMB4x20E[6]-6B[10]		8×20	ø1/4	VPMB8x20E[6]-1/4B	
	4×30	ø2	VPMB4x30E[6]-3B[10] ²		8×30	ø1/4	VPMB8x30E[6]-1/4B	
		ø2.5	VPMB4x30E[6]-4B[10] ²					
		ø4	VPMB4x30E[6]-6B[10] ²					
	5×10	ø2	VPMB5x10E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB5x10E[6]-4B[10]					
		ø4	VPMB5x10E[6]-6B[10]					
	5×20	ø2	VPMB5x20E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB5x20E[6]-4B[10]					
		ø4	VPMB5x20E[6]-6B[10]					
	5×30	ø2	VPMB5x30E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB5x30E[6]-4B[10]					
		ø4	VPMB5x30E[6]-6B[10]					
	6×10	ø2	VPMB6x10E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB6x10E[6]-4B[10]					
		ø4	VPMB6x10E[6]-6B[10]					
	6×20	ø2	VPMB6x20E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB6x20E[6]-4B[10]					
		ø4	VPMB6x20E[6]-6B[10]					
	6×30	ø2	VPMB6x30E[6]-3B[10]					
		ø2.5	VPMB6x30E[6]-4B[10]					
ø4		VPMB6x30E[6]-6B[10]						
8×20	ø2	VPMB8x20E[6]-3B[10]						
	ø2.5	VPMB8x20E[6]-4B[10]						
	ø4	VPMB8x20E[6]-6B[10]						
8×30	ø2	VPMB8x30E[6]-3B[10]						
	ø2.5	VPMB8x30E[6]-4B[10]						
	ø4	VPMB8x30E[6]-6B[10]						

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 螺 纹 尺 寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
				
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	2×4	M5×0.8	VPMB2x4E[6]-M5[10] ¹	M6
	3.5×7	M5×0.8	VPMB3.5x7E[6]-M5[10] ¹	
	4×10	M5×0.8	VPMB4x10E[6]-M5[10]	
	4×20	M5×0.8	VPMB4x20E[6]-M5[10]	
	4×30	M5×0.8	VPMB4x30E[6]-M5[10] ²	
	5×10	M5×0.8	VPMB5x10E[6]-M5[10]	
	5×20	M5×0.8	VPMB5x20E[6]-M5[10]	
	5×30	M5×0.8	VPMB5x30E[6]-M5[10]	
	6×10	M5×0.8	VPMB6x10E[6]-M5[10]	
	6×20	M5×0.8	VPMB6x20E[6]-M5[10]	
	6×30	M5×0.8	VPMB6x30E[6]-M5[10]	
	8×20	M5×0.8	VPMB8x20E[6]-M5[10]	
8×30	M5×0.8	VPMB8x30E[6]-M5[10]		

-  **关于此页产品的补充资料**
 - *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 - *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 - *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
-  **此页产品的包装规格（销售单位）**
1 个 / 1 袋
-  **此页产品的标准品 + 选购品**
[6]：吸盘橡胶材料代码
[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。
-  **此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。**

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
								
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPB 	2×4	ø3	VPB2x4E[6]-3J ¹	M6	2×4	ø1/8	VPB2x4E[6]-1/8J ¹	M6
		ø4	VPB2x4E[6]-4J ¹⁰ ¹			ø5/32	VPB2x4E[6]-5/32J ¹⁰ ¹	
		ø6	VPB2x4E[6]-6J ¹⁰ ¹			ø1/4	VPB2x4E[6]-1/4J ¹	
	3.5×7	ø3	VPB3.5x7E[6]-3J ¹		3.5×7	ø1/8	VPB3.5x7E[6]-1/8J ¹	
		ø4	VPB3.5x7E[6]-4J ¹⁰ ¹			ø5/32	VPB3.5x7E[6]-5/32J ¹⁰ ¹	
		ø6	VPB3.5x7E[6]-6J ¹⁰ ¹			ø1/4	VPB3.5x7E[6]-1/4J ¹	
	4×10	ø3	VPB4x10E[6]-3J		4×10	ø1/8	VPB4x10E[6]-1/8J	
		ø4	VPB4x10E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB4x10E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB4x10E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB4x10E[6]-1/4J	
	4×20	ø3	VPB4x20E[6]-3J		4×20	ø1/8	VPB4x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPB4x20E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB4x20E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB4x20E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB4x20E[6]-1/4J	
	4×30	ø3	VPB4x30E[6]-3J ²		4×30	ø1/8	VPB4x30E[6]-1/8J ²	
		ø4	VPB4x30E[6]-4J ¹⁰ ²			ø5/32	VPB4x30E[6]-5/32J ¹⁰ ²	
		ø6	VPB4x30E[6]-6J ¹⁰ ²			ø1/4	VPB4x30E[6]-1/4J ²	
	5×10	ø3	VPB5x10E[6]-3J		5×10	ø1/8	VPB5x10E[6]-1/8J	
		ø4	VPB5x10E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB5x10E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB5x10E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB5x10E[6]-1/4J	
	5×20	ø3	VPB5x20E[6]-3J		5×20	ø1/8	VPB5x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPB5x20E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB5x20E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB5x20E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB5x20E[6]-1/4J	
	5×30	ø3	VPB5x30E[6]-3J		5×30	ø1/8	VPB5x30E[6]-1/8J	
		ø4	VPB5x30E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB5x30E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB5x30E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB5x30E[6]-1/4J	
	6×10	ø3	VPB6x10E[6]-3J		6×10	ø1/8	VPB6x10E[6]-1/8J	
		ø4	VPB6x10E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB6x10E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB6x10E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB6x10E[6]-1/4J	
	6×20	ø3	VPB6x20E[6]-3J		6×20	ø1/8	VPB6x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPB6x20E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB6x20E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB6x20E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB6x20E[6]-1/4J	
	6×30	ø3	VPB6x30E[6]-3J		6×30	ø1/8	VPB6x30E[6]-1/8J	
		ø4	VPB6x30E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB6x30E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB6x30E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB6x30E[6]-1/4J	
	8×20	ø3	VPB8x20E[6]-3J		8×20	ø1/8	VPB8x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPB8x20E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB8x20E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB8x20E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB8x20E[6]-1/4J	
	8×30	ø3	VPB8x30E[6]-3J		8×30	ø1/8	VPB8x30E[6]-1/8J	
		ø4	VPB8x30E[6]-4J ¹⁰			ø5/32	VPB8x30E[6]-5/32J ¹⁰	
		ø6	VPB8x30E[6]-6J ¹⁰			ø1/4	VPB8x30E[6]-1/4J	



关于此页产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码



[10]：-S3→金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子内径 (mm)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
	A	B				A	B			
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPB 	2×4	ø2.5	ø4	VPB2x4E[6]-4B[10] ¹	M6	2×4	ø5/32	ø1/4	VPB2x4E[6]-5/32B ¹	M6
				VPB2x4E[6]-6B[10] ¹					VPB2x4E[6]-1/4B ¹	
	3.5×7	ø2.5	ø4	VPB3.5x7E[6]-4B[10] ¹		3.5×7	ø5/32	ø1/4	VPB3.5x7E[6]-5/32B ¹	
				VPB3.5x7E[6]-6B[10] ¹					VPB3.5x7E[6]-1/4B ¹	
	4×10	ø2.5	ø4	VPB4x10E[6]-4B[10]		4×10	ø5/32	ø1/4	VPB4x10E[6]-5/32B	
				VPB4x10E[6]-6B[10]					VPB4x10E[6]-1/4B	
	4×20	ø2.5	ø4	VPB4x20E[6]-4B[10]		4×20	ø5/32	ø1/4	VPB4x20E[6]-5/32B	
				VPB4x20E[6]-6B[10]					VPB4x20E[6]-1/4B	
	4×30	ø2.5	ø4	VPB4x30E[6]-4B[10] ²		4×30	ø5/32	ø1/4	VPB4x30E[6]-5/32B ²	
				VPB4x30E[6]-6B[10] ²					VPB4x30E[6]-1/4B ²	
	5×10	ø2.5	ø4	VPB5x10E[6]-4B[10]		5×10	ø5/32	ø1/4	VPB5x10E[6]-5/32B	
				VPB5x10E[6]-6B[10]					VPB5x10E[6]-1/4B	
	5×20	ø2.5	ø4	VPB5x20E[6]-4B[10]		5×20	ø5/32	ø1/4	VPB5x20E[6]-5/32B	
				VPB5x20E[6]-6B[10]					VPB5x20E[6]-1/4B	
	5×30	ø2.5	ø4	VPB5x30E[6]-4B[10]		5×30	ø5/32	ø1/4	VPB5x30E[6]-5/32B	
				VPB5x30E[6]-6B[10]					VPB5x30E[6]-1/4B	
	6×10	ø2.5	ø4	VPB6x10E[6]-4B[10]		6×10	ø5/32	ø1/4	VPB6x10E[6]-5/32B	
				VPB6x10E[6]-6B[10]					VPB6x10E[6]-1/4B	
6×20	ø2.5	ø4	VPB6x20E[6]-4B[10]	6×20	ø5/32	ø1/4	VPB6x20E[6]-5/32B			
			VPB6x20E[6]-6B[10]				VPB6x20E[6]-1/4B			
6×30	ø2.5	ø4	VPB6x30E[6]-4B[10]	6×30	ø5/32	ø1/4	VPB6x30E[6]-5/32B			
			VPB6x30E[6]-6B[10]				VPB6x30E[6]-1/4B			
8×20	ø2.5	ø4	VPB8x20E[6]-4B[10]	8×20	ø5/32	ø1/4	VPB8x20E[6]-5/32B			
			VPB8x20E[6]-6B[10]				VPB8x20E[6]-1/4B			
8×30	ø2.5	ø4	VPB8x30E[6]-4B[10]	8×30	ø5/32	ø1/4	VPB8x30E[6]-5/32B			
			VPB8x30E[6]-6B[10]				VPB8x30E[6]-1/4B			
托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码
A	B	A				B				
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPB 	2×4	M6×1	ø4	VPB2x4E[6]-M6[10] ¹	M6	2×4	10-32UNF	ø4	VPB2x4E[6]-U10 ¹	M6
				VPB2x4E[6]-M6[10] ¹					VPB2x4E[6]-U10 ¹	
	3.5×7	M6×1	ø4	VPB3.5x7E[6]-M6[10] ¹		3.5×7	10-32UNF	ø4	VPB3.5x7E[6]-U10 ¹	
				VPB3.5x7E[6]-M6[10] ¹					VPB3.5x7E[6]-U10 ¹	
	4×10	M6×1	ø4	VPB4x10E[6]-M6[10]		4×10	10-32UNF	ø4	VPB4x10E[6]-U10	
				VPB4x10E[6]-M6[10]					VPB4x10E[6]-U10	
	4×20	M6×1	ø4	VPB4x20E[6]-M6[10]		4×20	10-32UNF	ø4	VPB4x20E[6]-U10	
				VPB4x20E[6]-M6[10]					VPB4x20E[6]-U10	
	4×30	M6×1	ø4	VPB4x30E[6]-M6[10] ²		4×30	10-32UNF	ø4	VPB4x30E[6]-U10 ²	
				VPB4x30E[6]-M6[10] ²					VPB4x30E[6]-U10 ²	
	5×10	M6×1	ø4	VPB5x10E[6]-M6[10]		5×10	10-32UNF	ø4	VPB5x10E[6]-U10	
				VPB5x10E[6]-M6[10]					VPB5x10E[6]-U10	
5×20	M6×1	ø4	VPB5x20E[6]-M6[10]	5×20	10-32UNF	ø4	VPB5x20E[6]-U10			
			VPB5x20E[6]-M6[10]				VPB5x20E[6]-U10			
5×30	M6×1	ø4	VPB5x30E[6]-M6[10]	5×30	10-32UNF	ø4	VPB5x30E[6]-U10			
			VPB5x30E[6]-M6[10]				VPB5x30E[6]-U10			
6×10	M6×1	ø4	VPB6x10E[6]-M6[10]	6×10	10-32UNF	ø4	VPB6x10E[6]-U10			
			VPB6x10E[6]-M6[10]				VPB6x10E[6]-U10			
6×20	M6×1	ø4	VPB6x20E[6]-M6[10]	6×20	10-32UNF	ø4	VPB6x20E[6]-U10			
			VPB6x20E[6]-M6[10]				VPB6x20E[6]-U10			
6×30	M6×1	ø4	VPB6x30E[6]-M6[10]	6×30	10-32UNF	ø4	VPB6x30E[6]-U10			
			VPB6x30E[6]-M6[10]				VPB6x30E[6]-U10			
8×20	M6×1	ø4	VPB8x20E[6]-M6[10]	8×20	10-32UNF	ø4	VPB8x20E[6]-U10			
			VPB8x20E[6]-M6[10]				VPB8x20E[6]-U10			
8×30	M6×1	ø4	VPB8x30E[6]-M6[10]	8×30	10-32UNF	ø4	VPB8x30E[6]-U10			
			VPB8x30E[6]-M6[10]				VPB8x30E[6]-U10			

- Remark** 关于此页产品的补充资料


*1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟素橡胶。
 *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。
- Package** 此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋
- Standard Option** 此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。
- CAD data** 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子外径 (mm)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
	A B					A B				
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	2×4	ø1.8	ø1.8	VPMC2x4-4E[6]-180J ¹	M6	2×4	ø1/8	ø1/8	VPMC2x4-4E[6]-1/8J ¹	M6
				VPMC2x4-4E[6]-2J ¹					VPMC2x4-4E[6]-5/32J[10] ¹	
				VPMC2x4-4E[6]-3J ¹					VPMC3.5x7-4E[6]-1/8J ¹	
				VPMC2x4-4E[6]-4J[10] ¹					VPMC3.5x7-4E[6]-5/32J[10] ¹	
	3.5×7	ø1.8	ø1.8	VPMC3.5x7-4E[6]-180J ¹		3.5×7	ø1/8	ø1/8	VPMC3.5x7-4E[6]-1/8J	
				VPMC3.5x7-4E[6]-2J ¹					VPMC3.5x7-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC3.5x7-4E[6]-3J ¹					VPMC4x10-4E[6]-1/8J	
				VPMC3.5x7-4E[6]-4J[10] ¹					VPMC4x10-4E[6]-5/32J[10]	
	4×10	ø1.8	ø1.8	VPMC4x10-4E[6]-180J		4×10	ø1/8	ø1/8	VPMC4x10-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x10-4E[6]-2J					VPMC4x20-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x10-4E[6]-3J					VPMC4x20-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC4x10-4E[6]-4J[10]					VPMC4x30-4E[6]-1/8J ²	
	4×20	ø1.8	ø1.8	VPMC4x20-4E[6]-180J		4×20	ø5/32	ø5/32	VPMC4x30-4E[6]-5/32J[10] ²	
				VPMC4x20-4E[6]-2J					VPMC5x10-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x20-4E[6]-3J					VPMC5x20-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x20-4E[6]-4J[10]					VPMC5x20-4E[6]-5/32J[10]	
	4×30	ø1.8	ø1.8	VPMC4x30-4E[6]-180J ²		4×30	ø1/8	ø1/8	VPMC5x30-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x30-4E[6]-2J ²					VPMC5x20-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC4x30-4E[6]-3J ²					VPMC5x30-4E[6]-1/8J	
				VPMC4x30-4E[6]-4J[10] ²					VPMC5x30-4E[6]-5/32J[10]	
	5×10	ø1.8	ø1.8	VPMC5x10-4E[6]-180J		5×10	ø5/32	ø5/32	VPMC6x10-4E[6]-1/8J	
				VPMC5x10-4E[6]-2J					VPMC6x10-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC5x10-4E[6]-3J					VPMC6x20-4E[6]-1/8J	
				VPMC5x10-4E[6]-4J[10]					VPMC6x20-4E[6]-5/32J[10]	
	5×20	ø1.8	ø1.8	VPMC5x20-4E[6]-180J		5×20	ø1/8	ø1/8	VPMC6x30-4E[6]-1/8J	
				VPMC5x20-4E[6]-2J					VPMC6x30-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC5x20-4E[6]-3J					VPMC8x20-4E[6]-1/8J	
				VPMC5x20-4E[6]-4J[10]					VPMC8x20-4E[6]-5/32J[10]	
	5×30	ø1.8	ø1.8	VPMC5x30-4E[6]-180J		5×30	ø5/32	ø5/32	VPMC8x30-4E[6]-1/8J	
				VPMC5x30-4E[6]-2J					VPMC8x30-4E[6]-5/32J[10]	
				VPMC5x30-4E[6]-3J						
				VPMC5x30-4E[6]-4J[10]						
	6×10	ø1.8	ø1.8	VPMC6x10-4E[6]-180J		6×10	ø1/8	ø1/8		
				VPMC6x10-4E[6]-2J						
				VPMC6x10-4E[6]-3J						
				VPMC6x10-4E[6]-4J[10]						
	6×20	ø1.8	ø1.8	VPMC6x20-4E[6]-180J		6×20	ø5/32	ø5/32		
				VPMC6x20-4E[6]-2J						
				VPMC6x20-4E[6]-3J						
				VPMC6x20-4E[6]-4J[10]						
	6×30	ø1.8	ø1.8	VPMC6x30-4E[6]-180J		6×30	ø1/8	ø1/8		
				VPMC6x30-4E[6]-2J						
				VPMC6x30-4E[6]-3J						
				VPMC6x30-4E[6]-4J[10]						
	8×20	ø1.8	ø1.8	VPMC8x20-4E[6]-180J		8×20	ø5/32	ø5/32		
				VPMC8x20-4E[6]-2J						
				VPMC8x20-4E[6]-3J						
				VPMC8x20-4E[6]-4J[10]						
8×30	ø1.8	ø1.8	VPMC8x30-4E[6]-180J	8×30	ø1/8	ø1/8				
			VPMC8x30-4E[6]-2J							
			VPMC8x30-4E[6]-3J							
			VPMC8x30-4E[6]-4J[10]							

关于此页产品的补充资料



*1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁烯橡胶（低电阻型）。
 *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码
 [10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码
				
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMC  行程 4mm	2×4	ø2	VPMC2x4-4E[6]-3B[10] ¹	M6
		ø2.5	VPMC2x4-4E[6]-4B[10] ¹	
		ø4	VPMC2x4-4E[6]-6B[10] ¹	
	3.5×7	ø2	VPMC3.5x7-4E[6]-3B[10] ¹	
		ø2.5	VPMC3.5x7-4E[6]-4B[10] ¹	
		ø4	VPMC3.5x7-4E[6]-6B[10] ¹	
	4×10	ø2	VPMC4x10-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC4x10-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC4x10-4E[6]-6B[10]	
	4×20	ø2	VPMC4x20-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC4x20-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC4x20-4E[6]-6B[10]	
	4×30	ø2	VPMC4x30-4E[6]-3B[10] ²	
		ø2.5	VPMC4x30-4E[6]-4B[10] ²	
		ø4	VPMC4x30-4E[6]-6B[10] ²	
	5×10	ø2	VPMC5x10-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC5x10-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC5x10-4E[6]-6B[10]	
	5×20	ø2	VPMC5x20-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC5x20-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC5x20-4E[6]-6B[10]	
	5×30	ø2	VPMC5x30-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC5x30-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC5x30-4E[6]-6B[10]	
	6×10	ø2	VPMC6x10-4E[6]-3B[10]	
		ø2.5	VPMC6x10-4E[6]-4B[10]	
		ø4	VPMC6x10-4E[6]-6B[10]	
	6×20	ø2	VPMC6x20-4E[6]-3B[10]	
ø2.5		VPMC6x20-4E[6]-4B[10]		
ø4		VPMC6x20-4E[6]-6B[10]		
6×30	ø2	VPMC6x30-4E[6]-3B[10]		
	ø2.5	VPMC6x30-4E[6]-4B[10]		
	ø4	VPMC6x30-4E[6]-6B[10]		
8×20	ø2	VPMC8x20-4E[6]-3B[10]		
	ø2.5	VPMC8x20-4E[6]-4B[10]		
	ø4	VPMC8x20-4E[6]-6B[10]		
8×30	ø2	VPMC8x30-4E[6]-3B[10]		
	ø2.5	VPMC8x30-4E[6]-4B[10]		
	ø4	VPMC8x30-4E[6]-6B[10]		

Remark 关于此页产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘椭圆形

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC 吸盘尺寸 2×4mm ~ 4×30mm	2×4	6	ø3	VPC2x4-6E[6]-3J ¹	M6	2×4	6	ø1/8	VPC2x4-6E[6]-1/8J ¹	M6
			ø4	VPC2x4-6E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC2x4-6E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC2x4-6E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC2x4-6E[6]-1/4J ¹	
		10	ø3	VPC2x4-10E[6]-3J ¹			10	ø1/8	VPC2x4-10E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC2x4-10E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC2x4-10E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC2x4-10E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC2x4-10E[6]-1/4J ¹	
		15	ø3	VPC2x4-15E[6]-3J ¹			15	ø1/8	VPC2x4-15E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC2x4-15E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC2x4-15E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC2x4-15E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC2x4-15E[6]-1/4J ¹	
		20	ø3	VPC2x4-20E[6]-3J ¹			20	ø1/8	VPC2x4-20E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC2x4-20E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC2x4-20E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC2x4-20E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC2x4-20E[6]-1/4J ¹	
	3.5×7	6	ø3	VPC3.5x7-6E[6]-3J ¹	M6	3.5×7	6	ø1/8	VPC3.5x7-6E[6]-1/8J ¹	M6
			ø4	VPC3.5x7-6E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC3.5x7-6E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC3.5x7-6E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC3.5x7-6E[6]-1/4J ¹	
		10	ø3	VPC3.5x7-10E[6]-3J ¹			10	ø1/8	VPC3.5x7-10E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC3.5x7-10E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC3.5x7-10E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC3.5x7-10E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC3.5x7-10E[6]-1/4J ¹	
		15	ø3	VPC3.5x7-15E[6]-3J ¹			15	ø1/8	VPC3.5x7-15E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC3.5x7-15E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC3.5x7-15E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC3.5x7-15E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC3.5x7-15E[6]-1/4J ¹	
		20	ø3	VPC3.5x7-20E[6]-3J ¹			20	ø1/8	VPC3.5x7-20E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPC3.5x7-20E[6]-4J ¹				ø5/32	VPC3.5x7-20E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPC3.5x7-20E[6]-6J ¹				ø1/4	VPC3.5x7-20E[6]-1/4J ¹	
	4×10	6	ø3	VPC4x10-6E[6]-3J	M6	4×10	6	ø1/8	VPC4x10-6E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPC4x10-6E[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC4x10-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPC4x10-6E[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC4x10-6E[6]-1/4J	
		10	ø3	VPC4x10-10E[6]-3J			10	ø1/8	VPC4x10-10E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x10-10E[6]-4J				ø5/32	VPC4x10-10E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x10-10E[6]-6J				ø1/4	VPC4x10-10E[6]-1/4J	
		15	ø3	VPC4x10-15E[6]-3J			15	ø1/8	VPC4x10-15E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x10-15E[6]-4J				ø5/32	VPC4x10-15E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x10-15E[6]-6J				ø1/4	VPC4x10-15E[6]-1/4J	
		20	ø3	VPC4x10-20E[6]-3J			20	ø1/8	VPC4x10-20E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPC4x10-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPC4x10-20E[6]-1/4J	
	4×20	6	ø3	VPC4x20-6E[6]-3J	M6	4×20	6	ø1/8	VPC4x20-6E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPC4x20-6E[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC4x20-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPC4x20-6E[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC4x20-6E[6]-1/4J	
		10	ø3	VPC4x20-10E[6]-3J			10	ø1/8	VPC4x20-10E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x20-10E[6]-4J				ø5/32	VPC4x20-10E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x20-10E[6]-6J				ø1/4	VPC4x20-10E[6]-1/4J	
		15	ø3	VPC4x20-15E[6]-3J			15	ø1/8	VPC4x20-15E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x20-15E[6]-4J				ø5/32	VPC4x20-15E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x20-15E[6]-6J				ø1/4	VPC4x20-15E[6]-1/4J	
		20	ø3	VPC4x20-20E[6]-3J			20	ø1/8	VPC4x20-20E[6]-1/8J	
			ø4	VPC4x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPC4x20-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPC4x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPC4x20-20E[6]-1/4J	
	4×30	6	ø3	VPC4x30-6E[6]-3J ²	M6	4×30	6	ø1/8	VPC4x30-6E[6]-1/8J ²	M6
			ø4	VPC4x30-6E[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC4x30-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPC4x30-6E[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC4x30-6E[6]-1/4J ²	
		10	ø3	VPC4x30-10E[6]-3J ²			10	ø1/8	VPC4x30-10E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPC4x30-10E[6]-4J ²				ø5/32	VPC4x30-10E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPC4x30-10E[6]-6J ²				ø1/4	VPC4x30-10E[6]-1/4J ²	
		15	ø3	VPC4x30-15E[6]-3J ²			15	ø1/8	VPC4x30-15E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPC4x30-15E[6]-4J ²				ø5/32	VPC4x30-15E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPC4x30-15E[6]-6J ²				ø1/4	VPC4x30-15E[6]-1/4J ²	
		20	ø3	VPC4x30-20E[6]-3J ²			20	ø1/8	VPC4x30-20E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPC4x30-20E[6]-4J ²				ø5/32	VPC4x30-20E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPC4x30-20E[6]-6J ²				ø1/4	VPC4x30-20E[6]-1/4J ²	

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码				
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC 吸盘尺寸 5×10mm ↕ 5×30mm	5×10	6	ø3	VPC5x10-6E[6]-3J	M6	5×10	6	ø1/8	VPC5x10-6E[6]-1/8J	M6				
			ø4	VPC5x10-6E[6]-4J ¹⁰				ø5/32	VPC5x10-6E[6]-5/32J ¹⁰					
			ø6	VPC5x10-6E[6]-6J ¹⁰				ø1/4	VPC5x10-6E[6]-1/4J					
		10	ø3	VPC5x10-10E[6]-3J			ø1/8	VPC5x10-10E[6]-1/8J						
			ø4	VPC5x10-10E[6]-4J			ø5/32	VPC5x10-10E[6]-5/32J						
			ø6	VPC5x10-10E[6]-6J			ø1/4	VPC5x10-10E[6]-1/4J						
		15	ø3	VPC5x10-15E[6]-3J			ø1/8	VPC5x10-15E[6]-1/8J						
			ø4	VPC5x10-15E[6]-4J			ø5/32	VPC5x10-15E[6]-5/32J						
			ø6	VPC5x10-15E[6]-6J			ø1/4	VPC5x10-15E[6]-1/4J						
		20	ø3	VPC5x10-20E[6]-3J			ø1/8	VPC5x10-20E[6]-1/8J						
			ø4	VPC5x10-20E[6]-4J			ø5/32	VPC5x10-20E[6]-5/32J						
			ø6	VPC5x10-20E[6]-6J			ø1/4	VPC5x10-20E[6]-1/4J						
	5×20	6	ø3	VPC5x20-6E[6]-3J		M6	5×20	6	ø1/8		VPC5x20-6E[6]-1/8J	M6		
			ø4	VPC5x20-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32		VPC5x20-6E[6]-5/32J ¹⁰			
			ø6	VPC5x20-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4		VPC5x20-6E[6]-1/4J			
		10	ø3	VPC5x20-10E[6]-3J				ø1/8	VPC5x20-10E[6]-1/8J					
			ø4	VPC5x20-10E[6]-4J				ø5/32	VPC5x20-10E[6]-5/32J					
			ø6	VPC5x20-10E[6]-6J				ø1/4	VPC5x20-10E[6]-1/4J					
		15	ø3	VPC5x20-15E[6]-3J				ø1/8	VPC5x20-15E[6]-1/8J					
			ø4	VPC5x20-15E[6]-4J				ø5/32	VPC5x20-15E[6]-5/32J					
			ø6	VPC5x20-15E[6]-6J				ø1/4	VPC5x20-15E[6]-1/4J					
		20	ø3	VPC5x20-20E[6]-3J				ø1/8	VPC5x20-20E[6]-1/8J					
			ø4	VPC5x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPC5x20-20E[6]-5/32J					
			ø6	VPC5x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPC5x20-20E[6]-1/4J					
	5×30	6	ø3	VPC5x30-6E[6]-3J			M6	5×30	6		ø1/8		VPC5x30-6E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPC5x30-6E[6]-4J ¹⁰							ø5/32		VPC5x30-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPC5x30-6E[6]-6J ¹⁰							ø1/4		VPC5x30-6E[6]-1/4J	
		10	ø3	VPC5x30-10E[6]-3J					ø1/8		VPC5x30-10E[6]-1/8J			
			ø4	VPC5x30-10E[6]-4J					ø5/32		VPC5x30-10E[6]-5/32J			
			ø6	VPC5x30-10E[6]-6J					ø1/4		VPC5x30-10E[6]-1/4J			
		15	ø3	VPC5x30-15E[6]-3J					ø1/8		VPC5x30-15E[6]-1/8J			
			ø4	VPC5x30-15E[6]-4J					ø5/32		VPC5x30-15E[6]-5/32J			
			ø6	VPC5x30-15E[6]-6J					ø1/4		VPC5x30-15E[6]-1/4J			
		20	ø3	VPC5x30-20E[6]-3J					ø1/8		VPC5x30-20E[6]-1/8J			
			ø4	VPC5x30-20E[6]-4J					ø5/32		VPC5x30-20E[6]-5/32J			
			ø6	VPC5x30-20E[6]-6J					ø1/4		VPC5x30-20E[6]-1/4J			

关于此页产品的补充资料

*1 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 *2 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 *3 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋

此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码
 [10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
	A	B					A	B				
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm	6×10		6	ø3	VPC6x10-6E[6]-3J	M6	6×10		6	ø1/8	VPC6x10-6E[6]-1/8J	M6
				ø4	VPC6x10-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC6x10-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPC6x10-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC6x10-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPC6x10-10E[6]-3J				ø1/8	VPC6x10-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x10-10E[6]-4J				ø5/32	VPC6x10-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x10-10E[6]-6J				ø1/4	VPC6x10-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPC6x10-15E[6]-3J				ø1/8	VPC6x10-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x10-15E[6]-4J				ø5/32	VPC6x10-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x10-15E[6]-6J				ø1/4	VPC6x10-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPC6x10-20E[6]-3J				ø1/8	VPC6x10-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPC6x10-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPC6x10-20E[6]-1/4J		
	6×20		6	ø3	VPC6x20-6E[6]-3J	M6	6×20		6	ø1/8	VPC6x20-6E[6]-1/8J	M6
				ø4	VPC6x20-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC6x20-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPC6x20-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC6x20-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPC6x20-10E[6]-3J				ø1/8	VPC6x20-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x20-10E[6]-4J				ø5/32	VPC6x20-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x20-10E[6]-6J				ø1/4	VPC6x20-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPC6x20-15E[6]-3J				ø1/8	VPC6x20-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x20-15E[6]-4J				ø5/32	VPC6x20-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x20-15E[6]-6J				ø1/4	VPC6x20-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPC6x20-20E[6]-3J				ø1/8	VPC6x20-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPC6x20-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPC6x20-20E[6]-1/4J		
	6×30		6	ø3	VPC6x30-6E[6]-3J	M6	6×30		6	ø1/8	VPC6x30-6E[6]-1/8J	M6
				ø4	VPC6x30-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC6x30-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPC6x30-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC6x30-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPC6x30-10E[6]-3J				ø1/8	VPC6x30-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x30-10E[6]-4J				ø5/32	VPC6x30-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x30-10E[6]-6J				ø1/4	VPC6x30-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPC6x30-15E[6]-3J				ø1/8	VPC6x30-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x30-15E[6]-4J				ø5/32	VPC6x30-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x30-15E[6]-6J				ø1/4	VPC6x30-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPC6x30-20E[6]-3J				ø1/8	VPC6x30-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPC6x30-20E[6]-4J				ø5/32	VPC6x30-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPC6x30-20E[6]-6J				ø1/4	VPC6x30-20E[6]-1/4J		
	8×20		6	ø3	VPC8x20-6E[6]-3J	M6	8×20		6	ø1/8	VPC8x20-6E[6]-1/8J	M6
				ø4	VPC8x20-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC8x20-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPC8x20-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC8x20-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPC8x20-10E[6]-3J				ø1/8	VPC8x20-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x20-10E[6]-4J				ø5/32	VPC8x20-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x20-10E[6]-6J				ø1/4	VPC8x20-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPC8x20-15E[6]-3J				ø1/8	VPC8x20-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x20-15E[6]-4J				ø5/32	VPC8x20-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x20-15E[6]-6J				ø1/4	VPC8x20-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPC8x20-20E[6]-3J				ø1/8	VPC8x20-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPC8x20-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPC8x20-20E[6]-1/4J		
	8×30		6	ø3	VPC8x30-6E[6]-3J	M6	8×30		6	ø1/8	VPC8x30-6E[6]-1/8J	M6
				ø4	VPC8x30-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPC8x30-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPC8x30-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPC8x30-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPC8x30-10E[6]-3J				ø1/8	VPC8x30-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x30-10E[6]-4J				ø5/32	VPC8x30-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x30-10E[6]-6J				ø1/4	VPC8x30-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPC8x30-15E[6]-3J				ø1/8	VPC8x30-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x30-15E[6]-4J				ø5/32	VPC8x30-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x30-15E[6]-6J				ø1/4	VPC8x30-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPC8x30-20E[6]-3J				ø1/8	VPC8x30-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPC8x30-20E[6]-4J				ø5/32	VPC8x30-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPC8x30-20E[6]-6J				ø1/4	VPC8x30-20E[6]-1/4J		



关于此页产品的补充资料

- *1 吸盘材料为 2 × 4、3.5 × 7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
- *2 吸盘尺寸为 4 × 30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋






此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。



此页产品的标准品 + 选购品

- [6]：吸盘橡胶材料代码
- [10]：-S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
	A	B					A	B				
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型  <p>吸盘尺寸 2×4mm ? 5×30mm</p>	2×4	6	ø2.5	VPC2x4-6E[6]-4B[10] ¹	2×4	6	ø5/32	VPC2x4-6E[6]-5/32B ¹	M6			
			ø4	VPC2x4-6E[6]-6B[10] ¹			ø1/4	VPC2x4-6E[6]-1/4B ¹				
		10	ø2.5	VPC2x4-10E[6]-4B ¹		10	ø1/4	VPC2x4-10E[6]-1/4B ¹				
			ø4	VPC2x4-10E[6]-6B ¹			15	ø1/4		VPC2x4-15E[6]-1/4B ¹		
		15	ø2.5	VPC2x4-15E[6]-4B ¹		20		ø1/4		VPC2x4-20E[6]-1/4B ¹		
			ø4	VPC2x4-15E[6]-6B ¹								
		3.5×7	6	ø2.5		VPC3.5x7-6E[6]-4B[10] ¹	3.5×7	6		ø5/32	VPC3.5x7-6E[6]-5/32B ¹	
				ø4		VPC3.5x7-6E[6]-6B[10] ¹				ø1/4	VPC3.5x7-6E[6]-1/4B ¹	
			10	ø2.5		VPC3.5x7-10E[6]-4B ¹		10		ø1/4	VPC3.5x7-10E[6]-1/4B ¹	
				ø4		VPC3.5x7-10E[6]-6B ¹				15	ø1/4	VPC3.5x7-15E[6]-1/4B ¹
			15	ø2.5		VPC3.5x7-15E[6]-4B ¹		20			ø1/4	VPC3.5x7-20E[6]-1/4B ¹
				ø4		VPC3.5x7-15E[6]-6B ¹						
	4×10	6	ø2.5	VPC4x10-6E[6]-4B[10]	4×10	6	ø5/32	VPC4x10-6E[6]-5/32B				
			ø4	VPC4x10-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC4x10-6E[6]-1/4B				
		10	ø2.5	VPC4x10-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC4x10-10E[6]-1/4B				
			ø4	VPC4x10-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC4x10-15E[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC4x10-15E[6]-4B		20		ø1/4	VPC4x10-20E[6]-1/4B			
			ø4	VPC4x10-15E[6]-6B								
		4×20	6	ø2.5		VPC4x20-6E[6]-4B[10]	4×20	6	ø5/32	VPC4x20-6E[6]-5/32B		
				ø4		VPC4x20-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC4x20-6E[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPC4x20-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC4x20-10E[6]-1/4B		
				ø4		VPC4x20-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC4x20-15E[6]-1/4B	
		15	ø2.5	VPC4x20-15E[6]-4B		20	ø1/4	VPC4x20-20E[6]-1/4B				
			ø4	VPC4x20-15E[6]-6B								
	4×30	6	ø2.5	VPC4x30-6E[6]-4B[10] ²	4×30	6	ø5/32	VPC4x30-6E[6]-5/32B ²				
			ø4	VPC4x30-6E[6]-6B[10] ²			ø1/4	VPC4x30-6E[6]-1/4B ²				
		10	ø2.5	VPC4x30-10E[6]-4B ²		10	ø1/4	VPC4x30-10E[6]-1/4B ²				
			ø4	VPC4x30-10E[6]-6B ²			15	ø1/4	VPC4x30-15E[6]-1/4B ²			
		15	ø2.5	VPC4x30-15E[6]-4B ²		20		ø1/4	VPC4x30-20E[6]-1/4B ²			
			ø4	VPC4x30-15E[6]-6B ²								
		4×20	6	ø2.5		VPC4x20-6E[6]-4B[10]	5×10	6	ø5/32	VPC5x10-6E[6]-5/32B		
				ø4		VPC4x20-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC5x10-6E[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPC4x20-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC5x10-10E[6]-1/4B		
				ø4		VPC4x20-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC5x10-15E[6]-1/4B	
		15	ø2.5	VPC4x20-15E[6]-4B		20	ø1/4	VPC5x10-20E[6]-1/4B				
			ø4	VPC4x20-15E[6]-6B								
	5×10	6	ø2.5	VPC5x10-6E[6]-4B[10]	5×10	6	ø5/32	VPC5x20-6E[6]-5/32B				
			ø4	VPC5x10-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC5x20-6E[6]-1/4B				
		10	ø2.5	VPC5x10-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC5x20-10E[6]-1/4B				
			ø4	VPC5x10-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC5x20-15E[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC5x10-15E[6]-4B		20		ø1/4	VPC5x20-20E[6]-1/4B			
			ø4	VPC5x10-15E[6]-6B								
		5×20	6	ø2.5		VPC5x20-6E[6]-4B[10]	5×20	6	ø5/32	VPC5x30-6E[6]-5/32B		
				ø4		VPC5x20-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC5x30-6E[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPC5x20-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC5x30-10E[6]-1/4B		
				ø4		VPC5x20-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC5x30-15E[6]-1/4B	
		15	ø2.5	VPC5x20-15E[6]-4B		20	ø1/4	VPC5x30-20E[6]-1/4B				
			ø4	VPC5x20-15E[6]-6B								
	5×30	6	ø2.5	VPC5x30-6E[6]-4B[10]	5×30	6	ø5/32	VPC5x30-6E[6]-5/32B				
			ø4	VPC5x30-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC5x30-6E[6]-1/4B				
		10	ø2.5	VPC5x30-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC5x30-10E[6]-1/4B				
			ø4	VPC5x30-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC5x30-15E[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPC5x30-15E[6]-4B		20		ø1/4	VPC5x30-20E[6]-1/4B			
			ø4	VPC5x30-15E[6]-6B								
		5×20	6	ø2.5		VPC5x20-6E[6]-4B[10]	5×30	6	ø5/32	VPC5x30-6E[6]-5/32B		
				ø4		VPC5x20-6E[6]-6B[10]			ø1/4	VPC5x30-6E[6]-1/4B		
			10	ø2.5		VPC5x20-10E[6]-4B		10	ø1/4	VPC5x30-10E[6]-1/4B		
				ø4		VPC5x20-10E[6]-6B			15	ø1/4	VPC5x30-15E[6]-1/4B	
		15	ø2.5	VPC5x20-15E[6]-4B		20	ø1/4	VPC5x30-20E[6]-1/4B				
			ø4	VPC5x20-15E[6]-6B								

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用螺 纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
					
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	2×4	6	M6×1	VPC2x4-6E[6]-M6 ¹⁰ ¹	M6
		10		VPC2x4-10E[6]-M6 ¹	
		15		VPC2x4-15E[6]-M6 ¹	
		20		VPC2x4-20E[6]-M6 ¹	
	3.5×7	6	M6×1	VPC3.5x7-6E[6]-M6 ¹⁰ ¹	
		10		VPC3.5x7-10E[6]-M6 ¹	
		15		VPC3.5x7-15E[6]-M6 ¹	
		20		VPC3.5x7-20E[6]-M6 ¹	
	4×10	6	M6×1	VPC4x10-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC4x10-10E[6]-M6	
		15		VPC4x10-15E[6]-M6	
		20		VPC4x10-20E[6]-M6	
	4×20	6	M6×1	VPC4x20-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC4x20-10E[6]-M6	
		15		VPC4x20-15E[6]-M6	
		20		VPC4x20-20E[6]-M6	
	4×30	6	M6×1	VPC4x30-6E[6]-M6 ¹⁰ ²	
		10		VPC4x30-10E[6]-M6 ²	
		15		VPC4x30-15E[6]-M6 ²	
		20		VPC4x30-20E[6]-M6 ²	
	5×10	6	M6×1	VPC5x10-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC5x10-10E[6]-M6	
		15		VPC5x10-15E[6]-M6	
		20		VPC5x10-20E[6]-M6	
	5×20	6	M6×1	VPC5x20-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC5x20-10E[6]-M6	
		15		VPC5x20-15E[6]-M6	
		20		VPC5x20-20E[6]-M6	
	5×30	6	M6×1	VPC5x30-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC5x30-10E[6]-M6	
		15		VPC5x30-15E[6]-M6	
		20		VPC5x30-20E[6]-M6	
	6×10	6	M6×1	VPC6x10-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC6x10-10E[6]-M6	
		15		VPC6x10-15E[6]-M6	
		20		VPC6x10-20E[6]-M6	
	6×20	6	M6×1	VPC6x20-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC6x20-10E[6]-M6	
		15		VPC6x20-15E[6]-M6	
		20		VPC6x20-20E[6]-M6	
	6×30	6	M6×1	VPC6x30-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC6x30-10E[6]-M6	
		15		VPC6x30-15E[6]-M6	
		20		VPC6x30-20E[6]-M6	
	8×20	6	M6×1	VPC8x20-6E[6]-M6 ¹⁰	
		10		VPC8x20-10E[6]-M6	
		15		VPC8x20-15E[6]-M6	
		20		VPC8x20-20E[6]-M6	
8×30	6	M6×1	VPC8x30-6E[6]-M6 ¹⁰		
	10		VPC8x30-10E[6]-M6		
	15		VPC8x30-15E[6]-M6		
	20		VPC8x30-20E[6]-M6		

关于此页产品的补充资料




- Remark**
- *1 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 - *2 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 - *3 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。

此页产品的标准品 + 选购品

- Standard Option**
- [6]：吸盘橡胶材料代码
- [10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
										
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC  吸盘尺寸 2×4mm ↕ 4×30mm	2×4	20	ø3	VPOC2x4-20E[6]-3J ¹	M6	2×4	20	ø1/8	VPOC2x4-20E[6]-1/8J ¹	M6
			ø4	VPOC2x4-20E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC2x4-20E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC2x4-20E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC2x4-20E[6]-1/4J ¹	
		30	ø3	VPOC2x4-30E[6]-3J ¹			30	ø1/8	VPOC2x4-30E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC2x4-30E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC2x4-30E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC2x4-30E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC2x4-30E[6]-1/4J ¹	
		40	ø3	VPOC2x4-40E[6]-3J ¹			40	ø1/8	VPOC2x4-40E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC2x4-40E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC2x4-40E[6]/32J ¹	
			ø6	VPOC2x4-40E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC2x4-40E[6]-1/4J ¹	
		50	ø3	VPOC2x4-50E[6]-3J ¹			50	ø1/8	VPOC2x4-50E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC2x4-50E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC2x4-50E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC2x4-50E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC2x4-50E[6]-1/4J ¹	
	3.5×7	20	ø3	VPOC3.5x7-20E[6]-3J ¹	M6	3.5×7	20	ø1/8	VPOC3.5x7-20E[6]-1/8J ¹	M6
			ø4	VPOC3.5x7-20E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC3.5x7-20E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC3.5x7-20E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC3.5x7-20E[6]-1/4J ¹	
		30	ø3	VPOC3.5x7-30E[6]-3J ¹			30	ø1/8	VPOC3.5x7-30E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC3.5x7-30E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC3.5x7-30E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC3.5x7-30E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC3.5x7-30E[6]-1/4J ¹	
		40	ø3	VPOC3.5x7-40E[6]-3J ¹			40	ø1/8	VPOC3.5x7-40E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC3.5x7-40E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC3.5x7-40E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC3.5x7-40E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC3.5x7-40E[6]-1/4J ¹	
		50	ø3	VPOC3.5x7-50E[6]-3J ¹			50	ø1/8	VPOC3.5x7-50E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPOC3.5x7-50E[6]-4J ¹				ø5/32	VPOC3.5x7-50E[6]-5/32J ¹	
			ø6	VPOC3.5x7-50E[6]-6J ¹				ø1/4	VPOC3.5x7-50E[6]-1/4J ¹	
	4×10	20	ø3	VPOC4x10-20E[6]-3J	M6	4×10	20	ø1/8	VPOC4x10-20E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPOC4x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x10-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x10-20E[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC4x10-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOC4x10-30E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x10-30E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x10-30E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x10-30E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x10-30E[6]-1/4J	
		40	ø3	VPOC4x10-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOC4x10-40E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x10-40E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x10-40E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x10-40E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x10-40E[6]-1/4J	
		50	ø3	VPOC4x10-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOC4x10-50E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x10-50E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x10-50E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x10-50E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x10-50E[6]-1/4J	
	4×20	20	ø3	VPOC4x20-20E[6]-3J	M6	4×20	20	ø1/8	VPOC4x20-20E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPOC4x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x20-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x20-20E[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC4x20-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOC4x20-30E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x20-30E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x20-30E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x20-30E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x20-30E[6]-1/4J	
		40	ø3	VPOC4x20-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOC4x20-40E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x20-40E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x20-40E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x20-40E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x20-40E[6]-1/4J	
		50	ø3	VPOC4x20-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOC4x20-50E[6]-1/8J	
			ø4	VPOC4x20-50E[6]-4J				ø5/32	VPOC4x20-50E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC4x20-50E[6]-6J				ø1/4	VPOC4x20-50E[6]-1/4J	
	4×30	20	ø3	VPOC4x30-20E[6]-3J ²	M6	4×30	20	ø1/8	VPOC4x30-20E[6]-1/8J ²	M6
			ø4	VPOC4x30-20E[6]-4J ²				ø5/32	VPOC4x30-20E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPOC4x30-20E[6]-6J ²				ø1/4	VPOC4x30-20E[6]-1/4J ²	
		30	ø3	VPOC4x30-30E[6]-3J ²			30	ø1/8	VPOC4x30-30E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPOC4x30-30E[6]-4J ²				ø5/32	VPOC4x30-30E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPOC4x30-30E[6]-6J ²				ø1/4	VPOC4x30-30E[6]-1/4J ²	
		40	ø3	VPOC4x30-40E[6]-3J ²			40	ø1/8	VPOC4x30-40E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPOC4x30-40E[6]-4J ²				ø5/32	VPOC4x30-40E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPOC4x30-40E[6]-6J ²				ø1/4	VPOC4x30-40E[6]-1/4J ²	
		50	ø3	VPOC4x30-50E[6]-3J ²			50	ø1/8	VPOC4x30-50E[6]-1/8J ²	
			ø4	VPOC4x30-50E[6]-4J ²				ø5/32	VPOC4x30-50E[6]-5/32J ²	
			ø6	VPOC4x30-50E[6]-6J ²				ø1/4	VPOC4x30-50E[6]-1/4J ²	


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 吸盘尺寸 5×10mm ↕ 5×30mm	5×10	20	ø3	VPOC5x10-20E[6]-3J	M6	5×10	20	ø1/8	VPOC5x10-20E[6]-1/8J	M6		
			ø4	VPOC5x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x10-20E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x10-20E[6]-1/4J			
		30	ø3	VPOC5x10-30E[6]-3J			ø1/8	VPOC5x10-30E[6]-1/8J				
			ø4	VPOC5x10-30E[6]-4J			ø5/32	VPOC5x10-30E[6]-5/32J				
			ø6	VPOC5x10-30E[6]-6J			ø1/4	VPOC5x10-30E[6]-1/4J				
		40	ø3	VPOC5x10-40E[6]-3J			ø1/8	VPOC5x10-40E[6]-1/8J				
			ø4	VPOC5x10-40E[6]-4J			ø5/32	VPOC5x10-40E[6]-5/32J				
			ø6	VPOC5x10-40E[6]-6J			ø1/4	VPOC5x10-40E[6]-1/4J				
		50	ø3	VPOC5x10-50E[6]-3J			ø1/8	VPOC5x10-50E[6]-1/8J				
			ø4	VPOC5x10-50E[6]-4J			ø5/32	VPOC5x10-50E[6]-5/32J				
			ø6	VPOC5x10-50E[6]-6J			ø1/4	VPOC5x10-50E[6]-1/4J				
	5×20	20	ø3	VPOC5x20-20E[6]-3J		M6	5×20	20	ø1/8		VPOC5x20-20E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPOC5x20-20E[6]-4J					ø5/32		VPOC5x20-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC5x20-20E[6]-6J					ø1/4		VPOC5x20-20E[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC5x20-30E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x20-30E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x20-30E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x20-30E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x20-30E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x20-30E[6]-1/4J			
		40	ø3	VPOC5x20-40E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x20-40E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x20-40E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x20-40E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x20-40E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x20-40E[6]-1/4J			
		50	ø3	VPOC5x20-50E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x20-50E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x20-50E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x20-50E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x20-50E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x20-50E[6]-1/4J			
	5×30	20	ø3	VPOC5x30-20E[6]-3J		M6	5×30	20	ø1/8		VPOC5x30-20E[6]-1/8J	M6
			ø4	VPOC5x30-20E[6]-4J					ø5/32		VPOC5x30-20E[6]-5/32J	
			ø6	VPOC5x30-20E[6]-6J					ø1/4		VPOC5x30-20E[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC5x30-30E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x30-30E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x30-30E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x30-30E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x30-30E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x30-30E[6]-1/4J			
		40	ø3	VPOC5x30-40E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x30-40E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x30-40E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x30-40E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x30-40E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x30-40E[6]-1/4J			
		50	ø3	VPOC5x30-50E[6]-3J				ø1/8	VPOC5x30-50E[6]-1/8J			
			ø4	VPOC5x30-50E[6]-4J				ø5/32	VPOC5x30-50E[6]-5/32J			
			ø6	VPOC5x30-50E[6]-6J				ø1/4	VPOC5x30-50E[6]-1/4J			


Remark 关于此页产品的补充资料
 *1 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
 *2 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 *3 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


Package 此页产品的包装规格（销售单位）
 1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 [6]：吸盘橡胶材料代码
 [10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码								
	A	B					A	B												
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm	6×10	20	ø3	VPOC6x10-20E[6]-3J	M6	6×10	20	ø1/8	VPOC6x10-20E[6]-1/8J	M6	20	ø5/32	VPOC6x10-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x10-20E[6]-1/4J					
			ø4	VPOC6x10-20E[6]-4J				ø1/8	VPOC6x10-30E[6]-1/8J			ø5/32	VPOC6x10-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x10-30E[6]-1/4J				
			ø6	VPOC6x10-20E[6]-6J				ø1/8	VPOC6x10-30E[6]-1/8J			ø5/32	VPOC6x10-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x10-30E[6]-1/4J				
		30	ø3	VPOC6x10-30E[6]-3J			ø1/8	VPOC6x10-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x10-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x10-40E[6]-1/4J							
			ø4	VPOC6x10-30E[6]-4J			ø1/8	VPOC6x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x10-50E[6]-1/4J							
			ø6	VPOC6x10-30E[6]-6J			ø1/8	VPOC6x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x10-50E[6]-1/4J							
		40	ø3	VPOC6x10-40E[6]-3J			ø1/8	VPOC6x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x10-50E[6]-1/4J							
			ø4	VPOC6x10-40E[6]-4J			ø1/8	VPOC6x20-20E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-20E[6]-1/4J							
			ø6	VPOC6x10-40E[6]-6J			ø1/8	VPOC6x20-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-30E[6]-1/4J							
		50	ø3	VPOC6x10-50E[6]-3J			ø1/8	VPOC6x20-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-30E[6]-1/4J							
			ø4	VPOC6x10-50E[6]-4J			ø1/8	VPOC6x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-40E[6]-1/4J							
			ø6	VPOC6x10-50E[6]-6J			ø1/8	VPOC6x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-40E[6]-1/4J							
		6×20	20	ø3			VPOC6x20-20E[6]-3J	M6	6×20		20	ø1/8	VPOC6x20-20E[6]-1/8J	M6	20	ø5/32	VPOC6x20-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-20E[6]-1/4J	
				ø4			VPOC6x20-20E[6]-4J					ø1/8	VPOC6x20-30E[6]-1/8J			ø5/32	VPOC6x20-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x20-30E[6]-1/4J
				ø6			VPOC6x20-20E[6]-6J					ø1/8	VPOC6x20-30E[6]-1/8J			ø5/32	VPOC6x20-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x20-30E[6]-1/4J
			30	ø3			VPOC6x20-30E[6]-3J				ø1/8	VPOC6x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-40E[6]-1/4J			
				ø4			VPOC6x20-30E[6]-4J				ø1/8	VPOC6x20-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-50E[6]-1/4J			
				ø6			VPOC6x20-30E[6]-6J				ø1/8	VPOC6x20-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOC6x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-50E[6]-1/4J			
	40		ø3	VPOC6x20-40E[6]-3J	ø1/8	VPOC6x20-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x20-50E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC6x20-40E[6]-4J	ø1/8	VPOC6x30-20E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-20E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC6x20-40E[6]-6J	ø1/8	VPOC6x30-30E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-30E[6]-1/4J								
	50		ø3	VPOC6x20-50E[6]-3J	ø1/8	VPOC6x30-40E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-40E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC6x20-50E[6]-4J	ø1/8	VPOC6x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC6x20-50E[6]-6J	ø1/8	VPOC6x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4J								
	6×30		20	ø3	VPOC6x30-20E[6]-3J	M6	6×30			20	ø1/8	VPOC6x30-20E[6]-1/8J	M6		20	ø5/32	VPOC6x30-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-20E[6]-1/4J	
				ø4	VPOC6x30-20E[6]-4J						ø1/8	VPOC6x30-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC6x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x30-30E[6]-1/4J
				ø6	VPOC6x30-20E[6]-6J						ø1/8	VPOC6x30-40E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC6x30-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC6x30-40E[6]-1/4J
			30	ø3	VPOC6x30-30E[6]-3J					ø1/8	VPOC6x30-40E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-40E[6]-1/4J			
				ø4	VPOC6x30-30E[6]-4J					ø1/8	VPOC6x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4J			
				ø6	VPOC6x30-30E[6]-6J					ø1/8	VPOC6x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC6x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4J			
		40	ø3	VPOC6x30-40E[6]-3J	ø1/8			VPOC6x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC6x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC6x30-40E[6]-4J	ø1/8			VPOC8x20-20E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x20-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-20E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC6x30-40E[6]-6J	ø1/8			VPOC8x20-30E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-30E[6]-1/4J								
		50	ø3	VPOC6x30-50E[6]-3J	ø1/8			VPOC8x20-30E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-30E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC6x30-50E[6]-4J	ø1/8			VPOC8x20-40E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-40E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC6x30-50E[6]-6J	ø1/8			VPOC8x20-40E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-40E[6]-1/4J								
		8×20	20	ø3	VPOC8x20-20E[6]-3J			M6	8×20	20	ø1/8	VPOC8x20-20E[6]-1/8J		M6	20	ø5/32	VPOC8x20-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-20E[6]-1/4J	
				ø4	VPOC8x20-20E[6]-4J						ø1/8	VPOC8x20-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC8x20-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC8x20-30E[6]-1/4J
				ø6	VPOC8x20-20E[6]-6J						ø1/8	VPOC8x20-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC8x20-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC8x20-30E[6]-1/4J
			30	ø3	VPOC8x20-30E[6]-3J					ø1/8	VPOC8x20-40E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-40E[6]-1/4J			
				ø4	VPOC8x20-30E[6]-4J					ø1/8	VPOC8x20-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-50E[6]-1/4J			
				ø6	VPOC8x20-30E[6]-6J					ø1/8	VPOC8x20-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-50E[6]-1/4J			
	40		ø3	VPOC8x20-40E[6]-3J	ø1/8	VPOC8x20-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x20-50E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC8x20-40E[6]-4J	ø1/8	VPOC8x30-20E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-20E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC8x20-40E[6]-6J	ø1/8	VPOC8x30-30E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-30E[6]-1/4J								
	50		ø3	VPOC8x20-50E[6]-3J	ø1/8	VPOC8x30-40E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-40E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC8x20-50E[6]-4J	ø1/8	VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC8x20-50E[6]-6J	ø1/8	VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
	8×30		20	ø3	VPOC8x30-20E[6]-3J	M6	8×30			20	ø1/8	VPOC8x30-20E[6]-1/8J	M6		20	ø5/32	VPOC8x30-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-20E[6]-1/4J	
				ø4	VPOC8x30-20E[6]-4J						ø1/8	VPOC8x30-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC8x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC8x30-30E[6]-1/4J
				ø6	VPOC8x30-20E[6]-6J						ø1/8	VPOC8x30-40E[6]-1/8J				ø5/32	VPOC8x30-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOC8x30-40E[6]-1/4J
			30	ø3	VPOC8x30-30E[6]-3J					ø1/8	VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J			
				ø4	VPOC8x30-30E[6]-4J					ø1/8	VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J			
				ø6	VPOC8x30-30E[6]-6J					ø1/8	VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32			VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J			
		40	ø3	VPOC8x30-40E[6]-3J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC8x30-40E[6]-4J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC8x30-40E[6]-6J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
		50	ø3	VPOC8x30-50E[6]-3J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
			ø4	VPOC8x30-50E[6]-4J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								
			ø6	VPOC8x30-50E[6]-6J	ø1/8			VPOC8x30-50E[6]-1/8J	ø5/32	VPOC8x30-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4J								

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


 关于此页产品的补充资料


- *1 吸盘材料为 2 × 4、3.5 × 7 mm 时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
- *2 吸盘尺寸为 4 × 30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码						
	A	B					A	B										
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC  吸盘尺寸 2×4mm ↕ 5×30mm	2×4	20	ø2.5	VPOC2x4-20E ⁶ -4B ¹	M6	2×4	20	ø1/4	VPOC2x4-20E ⁶ -1/4B ¹	M6								
			ø4	VPOC2x4-20E ⁶ -6B ¹				ø1/4	VPOC2x4-30E ⁶ -1/4B ¹									
		30	ø2.5	VPOC2x4-30E ⁶ -4B ¹			40	ø1/4	VPOC2x4-40E ⁶ -1/4B ¹									
			ø4	VPOC2x4-30E ⁶ -6B ¹				ø1/4	VPOC2x4-50E ⁶ -1/4B ¹									
		40	ø2.5	VPOC2x4-40E ⁶ -4B ¹			50	ø1/4	VPOC2x4-50E ⁶ -1/4B ¹									
			ø4	VPOC2x4-40E ⁶ -6B ¹				3.5×7	20			ø1/4	VPOC3.5x7-20E ⁶ -1/4B ¹					
		50	ø2.5	VPOC2x4-50E ⁶ -4B ¹			30		ø1/4			VPOC3.5x7-30E ⁶ -1/4B ¹						
			ø4	VPOC2x4-50E ⁶ -6B ¹			40		ø1/4			VPOC3.5x7-40E ⁶ -1/4B ¹						
		3.5×7	20	ø2.5			VPOC3.5x7-20E ⁶ -4B ¹	30	ø1/4			VPOC3.5x7-30E ⁶ -1/4B ¹	40	ø1/4	VPOC3.5x7-40E ⁶ -1/4B ¹	50	ø1/4	VPOC3.5x7-50E ⁶ -1/4B ¹
				ø4			VPOC3.5x7-20E ⁶ -6B ¹		ø1/4			VPOC3.5x7-50E ⁶ -1/4B ¹						
			30	ø2.5			VPOC3.5x7-30E ⁶ -4B ¹	40	ø1/4			VPOC3.5x7-40E ⁶ -1/4B ¹	50	ø1/4	VPOC3.5x7-50E ⁶ -1/4B ¹			
				ø4			VPOC3.5x7-30E ⁶ -6B ¹		4×10			20		ø1/4	VPOC4x10-20E ⁶ -1/4B			
	40		ø2.5	VPOC3.5x7-40E ⁶ -4B ¹	30	ø1/4	VPOC4x10-30E ⁶ -1/4B											
			ø4	VPOC3.5x7-40E ⁶ -6B ¹	40	ø1/4	VPOC4x10-40E ⁶ -1/4B											
	50	ø2.5	VPOC3.5x7-50E ⁶ -4B ¹	50	ø1/4	VPOC4x10-50E ⁶ -1/4B												
			ø4			VPOC3.5x7-50E ⁶ -6B ¹	4×20	20	ø1/4	VPOC4x20-20E ⁶ -1/4B								
		ø4	VPOC3.5x7-50E ⁶ -6B ¹	30	ø1/4	VPOC4x20-30E ⁶ -1/4B												
	4×10	20	ø2.5	VPOC4x10-20E ⁶ -4B	30	ø1/4	VPOC4x20-40E ⁶ -1/4B	40	ø1/4	VPOC4x20-40E ⁶ -1/4B	50	ø1/4	VPOC4x20-50E ⁶ -1/4B					
			ø4	VPOC4x10-20E ⁶ -6B		ø1/4	VPOC4x20-50E ⁶ -1/4B											
		30	ø2.5	VPOC4x10-30E ⁶ -4B	40	ø1/4	VPOC4x30-20E ⁶ -1/4B ²											
			ø4	VPOC4x10-30E ⁶ -6B		ø1/4	VPOC4x30-30E ⁶ -1/4B ²											
	40	ø2.5	VPOC4x10-40E ⁶ -4B	50	ø1/4	VPOC4x30-40E ⁶ -1/4B ²												
		ø4	VPOC4x10-40E ⁶ -6B		ø1/4	VPOC4x30-50E ⁶ -1/4B ²												
	50	ø2.5	VPOC4x10-50E ⁶ -4B	20	ø1/4	VPOC5x10-20E ⁶ -1/4B												
			ø4			VPOC4x10-50E ⁶ -6B	30	ø1/4	VPOC5x10-30E ⁶ -1/4B									
		ø4	VPOC4x10-50E ⁶ -6B	40	ø1/4	VPOC5x10-40E ⁶ -1/4B												
			20		ø2.5	VPOC4x20-20E ⁶ -4B	50	ø1/4	VPOC5x10-50E ⁶ -1/4B									
	ø4	VPOC4x20-20E ⁶ -6B		5×20	20	ø1/4		VPOC5x20-20E ⁶ -1/4B										
	30	ø2.5	VPOC4x20-30E ⁶ -4B		30	ø1/4	VPOC5x20-30E ⁶ -1/4B											
		ø4	VPOC4x20-30E ⁶ -6B	ø1/4		VPOC5x20-40E ⁶ -1/4B												
	40	ø2.5	VPOC4x20-40E ⁶ -4B	40	ø1/4	VPOC5x20-40E ⁶ -1/4B												
		ø4	VPOC4x20-40E ⁶ -6B		ø1/4	VPOC5x20-50E ⁶ -1/4B												
	50	ø2.5	VPOC4x20-50E ⁶ -4B	50	ø1/4	VPOC5x30-20E ⁶ -1/4B												
		ø4	VPOC4x20-50E ⁶ -6B		5×30	30	ø1/4	VPOC5x30-30E ⁶ -1/4B										
	4×30	20	ø2.5	VPOC4x30-20E ⁶ -4B ²		40	ø1/4	VPOC5x30-40E ⁶ -1/4B										
			ø4	VPOC4x30-20E ⁶ -6B ²	ø1/4		VPOC5x30-50E ⁶ -1/4B											
		30	ø2.5	VPOC4x30-30E ⁶ -4B ²	50	ø1/4	VPOC5x30-50E ⁶ -1/4B											
			ø4	VPOC4x30-30E ⁶ -6B ²														
	40	ø2.5	VPOC4x30-40E ⁶ -4B ²	20	ø2.5	VPOC5x10-20E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC4x30-40E ⁶ -6B ²			30	ø4	VPOC5x10-20E ⁶ -6B										
	50	ø2.5	VPOC4x30-50E ⁶ -4B ²	40	ø2.5		VPOC5x10-30E ⁶ -4B											
		ø4	VPOC4x30-50E ⁶ -6B ²		ø4	VPOC5x10-30E ⁶ -6B												
	5×10	20	ø2.5	VPOC5x10-20E ⁶ -4B	50	ø2.5	VPOC5x10-40E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x10-20E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x10-40E ⁶ -6B											
		30	ø2.5	VPOC5x10-30E ⁶ -4B	20	ø2.5	VPOC5x20-20E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x10-30E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x20-20E ⁶ -6B											
	40	ø2.5	VPOC5x10-40E ⁶ -4B	30	ø2.5	VPOC5x20-30E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x10-40E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x20-30E ⁶ -6B												
	50	ø2.5	VPOC5x10-50E ⁶ -4B	40	ø2.5	VPOC5x20-40E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x10-50E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x20-40E ⁶ -6B												
	5×20	20	ø2.5	VPOC5x20-20E ⁶ -4B	50	ø2.5	VPOC5x20-50E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x20-20E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x20-50E ⁶ -6B											
		30	ø2.5	VPOC5x20-30E ⁶ -4B	20	ø2.5	VPOC5x30-20E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x20-30E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-20E ⁶ -6B											
	40	ø2.5	VPOC5x20-40E ⁶ -4B	30	ø2.5	VPOC5x30-30E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x20-40E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-30E ⁶ -6B												
	50	ø2.5	VPOC5x20-50E ⁶ -4B	40	ø2.5	VPOC5x30-40E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x20-50E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-40E ⁶ -6B												
	5×30	20	ø2.5	VPOC5x30-20E ⁶ -4B	50	ø2.5	VPOC5x30-50E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x30-20E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-50E ⁶ -6B											
		30	ø2.5	VPOC5x30-30E ⁶ -4B	20	ø2.5	VPOC5x30-20E ⁶ -4B											
			ø4	VPOC5x30-30E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-20E ⁶ -6B											
	40	ø2.5	VPOC5x30-40E ⁶ -4B	30	ø2.5	VPOC5x30-30E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x30-40E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-30E ⁶ -6B												
	50	ø2.5	VPOC5x30-50E ⁶ -4B	40	ø2.5	VPOC5x30-40E ⁶ -4B												
		ø4	VPOC5x30-50E ⁶ -6B		ø4	VPOC5x30-40E ⁶ -6B												



真空吸盘椭圆形


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
	A	B					A	B					
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm	6×10	20	ø2.5	VPOC6x10-20E[6]-4B	M6	6×10	20	ø1/4	VPOC6x10-20E[6]-1/4B	M6			
			ø4	VPOC6x10-20E[6]-6B				30	ø1/4		VPOC6x10-30E[6]-1/4B		
		30	ø2.5	VPOC6x10-30E[6]-4B			40		ø1/4		VPOC6x10-40E[6]-1/4B		
			ø4	VPOC6x10-30E[6]-6B				50	ø1/4		VPOC6x10-50E[6]-1/4B		
		40	ø2.5	VPOC6x10-40E[6]-4B			6×20		20		ø1/4	VPOC6x20-20E[6]-1/4B	
			ø4	VPOC6x10-40E[6]-6B				30			ø1/4	VPOC6x20-30E[6]-1/4B	
		50	ø2.5	VPOC6x10-50E[6]-4B					40		ø1/4	VPOC6x20-40E[6]-1/4B	
			ø4	VPOC6x10-50E[6]-6B				50			ø1/4	VPOC6x20-50E[6]-1/4B	
		6×20	20	ø2.5					VPOC6x20-20E[6]-4B		6×30	20	ø1/4
				ø4				VPOC6x20-20E[6]-6B	30				ø1/4
			30	ø2.5			VPOC6x20-30E[6]-4B	40				ø1/4	VPOC6x30-40E[6]-1/4B
				ø4			VPOC6x20-30E[6]-6B		50			ø1/4	VPOC6x30-50E[6]-1/4B
	40		ø2.5	VPOC6x20-40E[6]-4B		8×20	20	ø1/4				VPOC8x20-20E[6]-1/4B	
			ø4	VPOC6x20-40E[6]-6B				30	ø1/4			VPOC8x20-30E[6]-1/4B	
	50		ø2.5	VPOC6x20-50E[6]-4B			40		ø1/4		VPOC8x20-40E[6]-1/4B		
			ø4	VPOC6x20-50E[6]-6B				50	ø1/4		VPOC8x20-50E[6]-1/4B		
	6×30		20	ø2.5			VPOC6x30-20E[6]-4B		8×30		20	ø1/4	VPOC8x30-20E[6]-1/4B
				ø4			VPOC6x30-20E[6]-6B	30				ø1/4	VPOC8x30-30E[6]-1/4B
			30	ø2.5		VPOC6x30-30E[6]-4B	40				ø1/4	VPOC8x30-40E[6]-1/4B	
				ø4		VPOC6x30-30E[6]-6B		50			ø1/4	VPOC8x30-50E[6]-1/4B	
		40	ø2.5	VPOC6x30-40E[6]-4B		8×20	20				ø1/4	VPOC8x20-20E[6]-1/4B	
			ø4	VPOC6x30-40E[6]-6B				30			ø1/4	VPOC8x20-30E[6]-1/4B	
		50	ø2.5	VPOC6x30-50E[6]-4B			40		ø1/4		VPOC8x20-40E[6]-1/4B		
			ø4	VPOC6x30-50E[6]-6B				50	ø1/4		VPOC8x20-50E[6]-1/4B		
		8×20	20	ø2.5	VPOC8x20-20E[6]-4B		8×30		20		ø1/4	VPOC8x30-20E[6]-1/4B	
				ø4	VPOC8x20-20E[6]-6B			30			ø1/4	VPOC8x30-30E[6]-1/4B	
			30	ø2.5	VPOC8x20-30E[6]-4B	40			ø1/4		VPOC8x30-40E[6]-1/4B		
				ø4	VPOC8x20-30E[6]-6B			50	ø1/4		VPOC8x30-50E[6]-1/4B		
	40		ø2.5	VPOC8x20-40E[6]-4B	8×20	20			ø1/4		VPOC8x20-20E[6]-1/4B		
			ø4	VPOC8x20-40E[6]-6B				30	ø1/4		VPOC8x20-30E[6]-1/4B		
	50		ø2.5	VPOC8x20-50E[6]-4B		40	ø1/4		VPOC8x20-40E[6]-1/4B				
			ø4	VPOC8x20-50E[6]-6B			50	ø1/4	VPOC8x20-50E[6]-1/4B				
	8×30		20	ø2.5		VPOC8x30-20E[6]-4B		8×30	20		ø1/4	VPOC8x30-20E[6]-1/4B	
				ø4		VPOC8x30-20E[6]-6B	30				ø1/4	VPOC8x30-30E[6]-1/4B	
			30	ø2.5	VPOC8x30-30E[6]-4B	40			ø1/4		VPOC8x30-40E[6]-1/4B		
				ø4	VPOC8x30-30E[6]-6B		50		ø1/4		VPOC8x30-50E[6]-1/4B		
		40	ø2.5	VPOC8x30-40E[6]-4B	8×20	20			ø1/4		VPOC8x20-20E[6]-1/4B		
			ø4	VPOC8x30-40E[6]-6B			30		ø1/4		VPOC8x20-30E[6]-1/4B		
		50	ø2.5	VPOC8x30-50E[6]-4B		40		ø1/4	VPOC8x20-40E[6]-1/4B				
			ø4	VPOC8x30-50E[6]-6B			50	ø1/4	VPOC8x20-50E[6]-1/4B				


 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
					
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	2×4	20	M6×1	VPOC2x4-20E ^[6] -M6 ¹	M6
		30		VPOC2x4-30E ^[6] -M6 ¹	
		40		VPOC2x4-40E ^[6] -M6 ¹	
		50		VPOC2x4-50E ^[6] -M6 ¹	
	3.5×7	20	M6×1	VPOC3.5x7-20E ^[6] -M6 ¹	
		30		VPOC3.5x7-30E ^[6] -M6 ¹	
		40		VPOC3.5x7-40E ^[6] -M6 ¹	
		50		VPOC3.5x7-50E ^[6] -M6 ¹	
	4×10	20	M6×1	VPOC4x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC4x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC4x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC4x10-50E ^[6] -M6	
	4×20	20	M6×1	VPOC4x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC4x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC4x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC4x20-50E ^[6] -M6	
	4×30	20	M6×1	VPOC4x30-20E ^[6] -M6 ²	
		30		VPOC4x30-30E ^[6] -M6 ²	
		40		VPOC4x30-40E ^[6] -M6 ²	
		50		VPOC4x30-50E ^[6] -M6 ²	
	5×10	20	M6×1	VPOC5x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC5x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC5x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC5x10-50E ^[6] -M6	
	5×20	20	M6×1	VPOC5x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC5x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC5x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC5x20-50E ^[6] -M6	
	5×30	20	M6×1	VPOC5x30-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC5x30-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC5x30-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC5x30-50E ^[6] -M6	
	6×10	20	M6×1	VPOC6x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC6x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC6x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC6x10-50E ^[6] -M6	
	6×20	20	M6×1	VPOC6x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC6x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC6x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC6x20-50E ^[6] -M6	
	6×30	20	M6×1	VPOC6x30-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC6x30-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC6x30-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC6x30-50E ^[6] -M6	
	8×20	20	M6×1	VPOC8x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOC8x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOC8x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOC8x20-50E ^[6] -M6	
8×30	20	M6×1	VPOC8x30-20E ^[6] -M6		
	30		VPOC8x30-30E ^[6] -M6		
	40		VPOC8x30-40E ^[6] -M6		
	50		VPOC8x30-50E ^[6] -M6		

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头迷你型 VPMD  行程 4mm	2×4	ø1.8	VPMD2x4-4E[6]-180J ¹	M6	2×4	ø1/8	VPMD2x4-4E[6]-1/8J ¹	M6
		ø2	VPMD2x4-4E[6]-2J ¹			ø5/32	VPMD2x4-4E[6]-5/32J ¹	
		ø3	VPMD2x4-4E[6]-3J ¹			ø1/4	VPMD2x4-4E[6]-1/4J ¹	
		ø4	VPMD2x4-4E[6]-4J ¹			ø1/8	VPMD3.5x7-4E[6]-1/8J ¹	
		ø6	VPMD2x4-4E[6]-6J ¹			ø5/32	VPMD3.5x7-4E[6]-5/32J ¹	
		ø1/4	VPMD3.5x7-4E[6]-1/4J ¹					
	3.5×7	ø1.8	VPMD3.5x7-4E[6]-180J ¹		4×10	ø1/8	VPMD4x10-4E[6]-1/8J ¹	
		ø2	VPMD3.5x7-4E[6]-2J ¹			ø5/32	VPMD4x10-4E[6]-5/32J ¹	
		ø3	VPMD3.5x7-4E[6]-3J ¹			ø1/4	VPMD4x10-4E[6]-1/4J ¹	
		ø4	VPMD3.5x7-4E[6]-4J ¹			ø1/8	VPMD4x20-4E[6]-1/8J ¹	
		ø6	VPMD3.5x7-4E[6]-6J ¹			ø5/32	VPMD4x20-4E[6]-5/32J ¹	
		ø1/4	VPMD4x20-4E[6]-1/4J ¹					
	4×10	ø1.8	VPMD4x10-4E[6]-180J		4×20	ø1/8	VPMD4x20-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD4x10-4E[6]-2J			ø5/32	VPMD4x20-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD4x10-4E[6]-3J			ø1/4	VPMD4x20-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD4x10-4E[6]-4J			ø1/8	VPMD4x30-4E[6]-1/8J ²	
		ø6	VPMD4x10-4E[6]-6J			ø5/32	VPMD4x30-4E[6]-5/32J ²	
		ø1/4	VPMD4x30-4E[6]-1/4J ²					
	4×20	ø1.8	VPMD4x20-4E[6]-180J		5×10	ø1/8	VPMD5x10-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD4x20-4E[6]-2J			ø5/32	VPMD5x10-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD4x20-4E[6]-3J			ø1/4	VPMD5x10-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD4x20-4E[6]-4J			ø1/8	VPMD5x20-4E[6]-1/8J	
		ø6	VPMD4x20-4E[6]-6J			ø5/32	VPMD5x20-4E[6]-5/32J	
		ø1/4	VPMD5x20-4E[6]-1/4J					
	4×30	ø1.8	VPMD4x30-4E[6]-180J ²		5×20	ø1/8	VPMD5x20-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD4x30-4E[6]-2J ²			ø5/32	VPMD5x20-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD4x30-4E[6]-3J ²			ø1/4	VPMD5x20-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD4x30-4E[6]-4J ²			ø1/8	VPMD5x30-4E[6]-1/8J	
		ø6	VPMD4x30-4E[6]-6J ²			ø5/32	VPMD5x30-4E[6]-5/32J	
		ø1/4	VPMD5x30-4E[6]-1/4J					
	5×10	ø1.8	VPMD5x10-4E[6]-180J		6×10	ø1/8	VPMD6x10-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD5x10-4E[6]-2J			ø5/32	VPMD6x10-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD5x10-4E[6]-3J			ø1/4	VPMD6x10-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD5x10-4E[6]-4J			ø1/8	VPMD6x20-4E[6]-1/8J	
		ø6	VPMD5x10-4E[6]-6J			ø5/32	VPMD6x20-4E[6]-5/32J	
		ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4J					
	5×20	ø1.8	VPMD5x20-4E[6]-180J		6×20	ø1/8	VPMD6x20-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD5x20-4E[6]-2J			ø5/32	VPMD6x20-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD5x20-4E[6]-3J			ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD5x20-4E[6]-4J			ø1/8	VPMD6x30-4E[6]-1/8J	
		ø6	VPMD5x20-4E[6]-6J			ø5/32	VPMD6x30-4E[6]-5/32J	
		ø1/4	VPMD6x30-4E[6]-1/4J					
	5×30	ø1.8	VPMD5x30-4E[6]-180J		8×20	ø1/8	VPMD8x20-4E[6]-1/8J	
		ø2	VPMD5x30-4E[6]-2J			ø5/32	VPMD8x20-4E[6]-5/32J	
		ø3	VPMD5x30-4E[6]-3J			ø1/4	VPMD8x20-4E[6]-1/4J	
		ø4	VPMD5x30-4E[6]-4J			ø1/8	VPMD8x30-4E[6]-1/8J	
		ø6	VPMD5x30-4E[6]-6J			ø5/32	VPMD8x30-4E[6]-5/32J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					
	6×10	ø1.8	VPMD6x10-4E[6]-180J		8×30	ø1.8	VPMD8x30-4E[6]-180J	
		ø2	VPMD6x10-4E[6]-2J			ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J	
		ø3	VPMD6x10-4E[6]-3J			ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J	
		ø4	VPMD6x10-4E[6]-4J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø6	VPMD6x10-4E[6]-6J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					
	6×20	ø1.8	VPMD6x20-4E[6]-180J		8×30	ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J	
		ø2	VPMD6x20-4E[6]-2J			ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J	
		ø3	VPMD6x20-4E[6]-3J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø4	VPMD6x20-4E[6]-4J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø6	VPMD6x20-4E[6]-6J			ø6	VPMD8x30-4E[6]-6J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					
	6×30	ø1.8	VPMD6x30-4E[6]-180J		8×30	ø1.8	VPMD8x30-4E[6]-180J	
		ø2	VPMD6x30-4E[6]-2J			ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J	
		ø3	VPMD6x30-4E[6]-3J			ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J	
		ø4	VPMD6x30-4E[6]-4J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø6	VPMD6x30-4E[6]-6J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					
	8×20	ø1.8	VPMD8x20-4E[6]-180J		8×30	ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J	
		ø2	VPMD8x20-4E[6]-2J			ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J	
		ø3	VPMD8x20-4E[6]-3J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø4	VPMD8x20-4E[6]-4J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø6	VPMD8x20-4E[6]-6J			ø6	VPMD8x30-4E[6]-6J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					
	8×30	ø1.8	VPMD8x30-4E[6]-180J		8×30	ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J	
		ø2	VPMD8x30-4E[6]-2J			ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J	
		ø3	VPMD8x30-4E[6]-3J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J			ø4	VPMD8x30-4E[6]-4J	
		ø6	VPMD8x30-4E[6]-6J			ø6	VPMD8x30-4E[6]-6J	
		ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4J					

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
	A	B				A	B					
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头迷你型 VPMD  行程 4mm	2×4		ø2	VPMD2x4-4E[6]-3B[10] ¹	M6	2×4		ø1/4	VPMD2x4-4E[6]-1/4B ¹	M6		
			ø2.5	VPMD2x4-4E[6]-4B[10] ¹				ø1/4	VPMD3.5x7-4E[6]-1/4B ¹			
			ø4	VPMD2x4-4E[6]-6B[10] ¹				ø1/4	VPMD4x10-4E[6]-1/4B			
	3.5×7		ø2	VPMD3.5x7-4E[6]-3B[10] ¹		4×10		4×10			ø1/4	VPMD4x20-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD3.5x7-4E[6]-4B[10] ¹							ø1/4	VPMD4x30-4E[6]-1/4B ²
			ø4	VPMD3.5x7-4E[6]-6B[10] ¹							ø1/4	VPMD5x10-4E[6]-1/4B
	4×10		ø2	VPMD4x10-4E[6]-3B[10]		4×20		4×20			ø1/4	VPMD5x20-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD4x10-4E[6]-4B[10]							ø1/4	VPMD5x30-4E[6]-1/4B
			ø4	VPMD4x10-4E[6]-6B[10]							ø1/4	VPMD6x10-4E[6]-1/4B
	4×20		ø2	VPMD4x20-4E[6]-3B[10]		6×10		6×10			ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD4x20-4E[6]-4B[10]							ø1/4	VPMD6x30-4E[6]-1/4B
			ø4	VPMD4x20-4E[6]-6B[10]							ø1/4	VPMD8x20-4E[6]-1/4B
	4×30		ø2	VPMD4x30-4E[6]-3B[10] ²		8×20		8×20			ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD4x30-4E[6]-4B[10] ²								
			ø4	VPMD4x30-4E[6]-6B[10] ²								
	5×10		ø2	VPMD5x10-4E[6]-3B[10]		8×30		8×30			ø1/4	VPMD8x30-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD5x10-4E[6]-4B[10]								
			ø4	VPMD5x10-4E[6]-6B[10]								
	5×20		ø2	VPMD5x20-4E[6]-3B[10]							ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD5x20-4E[6]-4B[10]								
			ø4	VPMD5x20-4E[6]-6B[10]								
	5×30		ø2	VPMD5x30-4E[6]-3B[10]							ø1/4	VPMD6x30-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD5x30-4E[6]-4B[10]								
			ø4	VPMD5x30-4E[6]-6B[10]								
	6×10		ø2	VPMD6x10-4E[6]-3B[10]							ø1/4	VPMD6x10-4E[6]-1/4B
			ø2.5	VPMD6x10-4E[6]-4B[10]								
			ø4	VPMD6x10-4E[6]-6B[10]								
	6×20		ø2	VPMD6x20-4E[6]-3B[10]							ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4B
ø2.5			VPMD6x20-4E[6]-4B[10]									
ø4			VPMD6x20-4E[6]-6B[10]									
6×30		ø2	VPMD6x30-4E[6]-3B[10]					ø1/4	VPMD6x30-4E[6]-1/4B			
		ø2.5	VPMD6x30-4E[6]-4B[10]									
		ø4	VPMD6x30-4E[6]-6B[10]									
8×20		ø2	VPMD8x20-4E[6]-3B[10]					ø1/4	VPMD6x10-4E[6]-1/4B			
		ø2.5	VPMD8x20-4E[6]-4B[10]									
		ø4	VPMD8x20-4E[6]-6B[10]									
8×30		ø2	VPMD8x30-4E[6]-3B[10]					ø1/4	VPMD6x20-4E[6]-1/4B			
		ø2.5	VPMD8x30-4E[6]-4B[10]									
		ø4	VPMD8x30-4E[6]-6B[10]									

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
	A	B			
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMD  行程 4mm	2×4		M5×0.8	VPMD2x4-4E[6]-M5[10] ¹	M6
			3.5×7		
	4×10				
			4×20		
	4×30				
			5×10		
	5×20				
			5×30		
	6×10				
			6×20		
	6×30				
			8×20		
8×30		M5×0.8			VPMD8x30-4E[6]-M5[10]

关于此页产品的补充资料

*1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
 *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


此页产品的标准品 + 选购品

[6]: 吸盘橡胶材料代码
 [10]: -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

此页产品的包装规格
 (销售单位) 1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站
 上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD 吸盘尺寸 2×4mm ↕ 4×30mm	2×4	6	ø3	VPD2x4-6E[6]-3J ¹	M6	2×4	6	ø 1/8	VPD2x4-6E[6]-1/8J ¹	M6
			ø4	VPD2x4-6E[6]-4J ¹⁰				ø 5/32	VPD2x4-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPD2x4-6E[6]-6J ¹⁰				ø 1/4	VPD2x4-6E[6]-1/4J ¹	
		10	ø3	VPD2x4-10E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD2x4-10E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD2x4-10E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD2x4-10E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD2x4-10E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD2x4-10E[6]-1/4J ¹		
		15	ø3	VPD2x4-15E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD2x4-15E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD2x4-15E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD2x4-15E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD2x4-15E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD2x4-15E[6]-1/4J ¹		
		20	ø3	VPD2x4-20E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD2x4-20E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD2x4-20E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD2x4-20E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD2x4-20E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD2x4-20E[6]-1/4J ¹		
	3.5×7	6	ø3	VPD3.5x7-6E[6]-3J ¹		3.5×7	6	ø 1/8	VPD3.5x7-6E[6]-1/8J ¹	
			ø4	VPD3.5x7-6E[6]-4J ¹⁰				ø 5/32	VPD3.5x7-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPD3.5x7-6E[6]-6J ¹⁰				ø 1/4	VPD3.5x7-6E[6]-1/4J ¹	
		10	ø3	VPD3.5x7-10E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD3.5x7-10E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD3.5x7-10E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD3.5x7-10E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD3.5x7-10E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD3.5x7-10E[6]-1/4J ¹		
		15	ø3	VPD3.5x7-15E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD3.5x7-15E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD3.5x7-15E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD3.5x7-15E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD3.5x7-15E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD3.5x7-15E[6]-1/4J ¹		
		20	ø3	VPD3.5x7-20E[6]-3J ¹			ø 1/8	VPD3.5x7-20E[6]-1/8J ¹		
			ø4	VPD3.5x7-20E[6]-4J ¹			ø 5/32	VPD3.5x7-20E[6]-5/32J ¹		
			ø6	VPD3.5x7-20E[6]-6J ¹			ø 1/4	VPD3.5x7-20E[6]-1/4J ¹		
	4×10	6	ø3	VPD4x10-6E[6]-3J		4×10	6	ø 1/8	VPD4x10-6E[6]-1/8J	
			ø4	VPD4x10-6E[6]-4J ¹⁰				ø 5/32	VPD4x10-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPD4x10-6E[6]-6J ¹⁰				ø 1/4	VPD4x10-6E[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD4x10-10E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x10-10E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x10-10E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x10-10E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x10-10E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x10-10E[6]-1/4J		
		15	ø3	VPD4x10-15E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x10-15E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x10-15E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x10-15E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x10-15E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x10-15E[6]-1/4J		
		20	ø3	VPD4x10-20E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x10-20E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x10-20E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x10-20E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x10-20E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x10-20E[6]-1/4J		
	4×20	6	ø3	VPD4x20-6E[6]-3J		4×20	6	ø 1/8	VPD4x20-6E[6]-1/8J	
			ø4	VPD4x20-6E[6]-4J ¹⁰				ø 5/32	VPD4x20-6E[6]-5/32J ¹⁰	
			ø6	VPD4x20-6E[6]-6J ¹⁰				ø 1/4	VPD4x20-6E[6]-1/4J	
		10	ø3	VPD4x20-10E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x20-10E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x20-10E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x20-10E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x20-10E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x20-10E[6]-1/4J		
		15	ø3	VPD4x20-15E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x20-15E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x20-15E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x20-15E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x20-15E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x20-15E[6]-1/4J		
		20	ø3	VPD4x20-20E[6]-3J			ø 1/8	VPD4x20-20E[6]-1/8J		
			ø4	VPD4x20-20E[6]-4J			ø 5/32	VPD4x20-20E[6]-5/32J		
			ø6	VPD4x20-20E[6]-6J			ø 1/4	VPD4x20-20E[6]-1/4J		
4×30	6	ø3	VPD4x30-6E[6]-3J ²	4×30	6	ø 1/8	VPD4x30-6E[6]-1/8J ²			
		ø4	VPD4x30-6E[6]-4J ¹⁰ ²			ø 5/32	VPD4x30-6E[6]-5/32J ¹⁰ ²			
		ø6	VPD4x30-6E[6]-6J ¹⁰ ²			ø 1/4	VPD4x30-6E[6]-1/4J ²			
	10	ø3	VPD4x30-10E[6]-3J ²		ø 1/8	VPD4x30-10E[6]-1/8J ²				
		ø4	VPD4x30-10E[6]-4J ²		ø 5/32	VPD4x30-10E[6]-5/32J ²				
		ø6	VPD4x30-10E[6]-6J ²		ø 1/4	VPD4x30-10E[6]-1/4J ²				
	15	ø3	VPD4x30-15E[6]-3J ²		ø 1/8	VPD4x30-15E[6]-1/8J ²				
		ø4	VPD4x30-15E[6]-4J ²		ø 5/32	VPD4x30-15E[6]-5/32J ²				
		ø6	VPD4x30-15E[6]-6J ²		ø 1/4	VPD4x30-15E[6]-1/4J ²				
	20	ø3	VPD4x30-20E[6]-3J ²		ø 1/8	VPD4x30-20E[6]-1/8J ²				
		ø4	VPD4x30-20E[6]-4J ²		ø 5/32	VPD4x30-20E[6]-5/32J ²				
		ø6	VPD4x30-20E[6]-6J ²		ø 1/4	VPD4x30-20E[6]-1/4J ²				

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
	A	B					A	B							
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头标准型 VPD  吸盘尺寸 5×10mm ↕ 5×30mm	5×10	6	ø3	VPD5x10-6E[6]-3J	M6		5×10	6	ø1/8	VPD5x10-6E[6]-1/8J	M6				
			ø4	VPD5x10-6E[6]-4J ¹⁰					ø5/32	VPD5x10-6E[6]-5/32J ¹⁰					
			ø6	VPD5x10-6E[6]-6J ¹⁰					ø1/4	VPD5x10-6E[6]-1/4J					
		10	ø3	VPD5x10-10E[6]-3J				ø1/8	VPD5x10-10E[6]-1/8J						
			ø4	VPD5x10-10E[6]-4J				ø5/32	VPD5x10-10E[6]-5/32J						
			ø6	VPD5x10-10E[6]-6J				ø1/4	VPD5x10-10E[6]-1/4J						
		15	ø3	VPD5x10-15E[6]-3J				ø1/8	VPD5x10-15E[6]-1/8J						
			ø4	VPD5x10-15E[6]-4J				ø5/32	VPD5x10-15E[6]-5/32J						
			ø6	VPD5x10-15E[6]-6J				ø1/4	VPD5x10-15E[6]-1/4J						
		20	ø3	VPD5x10-20E[6]-3J				ø1/8	VPD5x10-20E[6]-1/8J						
			ø4	VPD5x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPD5x10-20E[6]-5/32J						
			ø6	VPD5x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPD5x10-20E[6]-1/4J						
		5×20	6	ø3				VPD5x20-6E[6]-3J	M6			5×20	6	ø1/8	VPD5x20-6E[6]-1/8J
				ø4				VPD5x20-6E[6]-4J ¹⁰						ø5/32	VPD5x20-6E[6]-5/32J ¹⁰
				ø6				VPD5x20-6E[6]-6J ¹⁰						ø1/4	VPD5x20-6E[6]-1/4J
			10	ø3				VPD5x20-10E[6]-3J					ø1/8	VPD5x20-10E[6]-1/8J	
				ø4				VPD5x20-10E[6]-4J					ø5/32	VPD5x20-10E[6]-5/32J	
				ø6				VPD5x20-10E[6]-6J					ø1/4	VPD5x20-10E[6]-1/4J	
			15	ø3				VPD5x20-15E[6]-3J					ø1/8	VPD5x20-15E[6]-1/8J	
				ø4				VPD5x20-15E[6]-4J					ø5/32	VPD5x20-15E[6]-5/32J	
				ø6				VPD5x20-15E[6]-6J					ø1/4	VPD5x20-15E[6]-1/4J	
			20	ø3				VPD5x20-20E[6]-3J					ø1/8	VPD5x20-20E[6]-1/8J	
				ø4				VPD5x20-20E[6]-4J					ø5/32	VPD5x20-20E[6]-5/32J	
				ø6				VPD5x20-20E[6]-6J					ø1/4	VPD5x20-20E[6]-1/4J	
	5×30		6	ø3	VPD5x30-6E[6]-3J	M6		5×30			6		ø1/8	VPD5x30-6E[6]-1/8J	
				ø4	VPD5x30-6E[6]-4J ¹⁰								ø5/32	VPD5x30-6E[6]-5/32J ¹⁰	
				ø6	VPD5x30-6E[6]-6J ¹⁰								ø1/4	VPD5x30-6E[6]-1/4J	
			10	ø3	VPD5x30-10E[6]-3J						ø1/8		VPD5x30-10E[6]-1/8J		
				ø4	VPD5x30-10E[6]-4J						ø5/32		VPD5x30-10E[6]-5/32J		
				ø6	VPD5x30-10E[6]-6J						ø1/4		VPD5x30-10E[6]-1/4J		
			15	ø3	VPD5x30-15E[6]-3J						ø1/8		VPD5x30-15E[6]-1/8J		
				ø4	VPD5x30-15E[6]-4J						ø5/32		VPD5x30-15E[6]-5/32J		
				ø6	VPD5x30-15E[6]-6J						ø1/4		VPD5x30-15E[6]-1/4J		
			20	ø3	VPD5x30-20E[6]-3J						ø1/8		VPD5x30-20E[6]-1/8J		
				ø4	VPD5x30-20E[6]-4J						ø5/32		VPD5x30-20E[6]-5/32J		
				ø6	VPD5x30-20E[6]-6J						ø1/4		VPD5x30-20E[6]-1/4J		

关于此页产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4.3.5×7 mm时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋


此页产品的标准品 + 选用品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码														
	A	B					A	B																		
弹簧式 侧面安装真空端口快速接头 标准型 VPD  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm	6×10	6	ø3	VPD6x10-6E[6]-3J	M6	6×10	6	ø 1/8	VPD6x10-6E[6]-1/8J	M6	6	ø 5/32	VPD6x10-6E[6]-5/32J	6	ø 1/4	VPD6x10-6E[6]-1/4J										
			ø4	VPD6x10-6E[6]-4J				ø 1/8	VPD6x10-10E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x10-10E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x10-10E[6]-1/4J										
			ø6	VPD6x10-6E[6]-6J				ø 1/8	VPD6x10-15E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x10-15E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x10-15E[6]-1/4J										
		6×20	10	ø3			VPD6x10-10E[6]-3J	6×20	10		ø 1/8	VPD6x10-20E[6]-1/8J	6×20	10	ø 5/32	VPD6x10-20E[6]-5/32J	10	ø 1/4	VPD6x10-20E[6]-1/4J							
				ø4			VPD6x10-10E[6]-4J				ø 1/8	VPD6x20-6E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x20-6E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x20-6E[6]-1/4J							
				ø6			VPD6x10-10E[6]-6J				ø 1/8	VPD6x20-10E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x20-10E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x20-10E[6]-1/4J							
			6×30	15			ø3		VPD6x10-15E[6]-3J		6×30	15		ø 1/8	VPD6x20-15E[6]-1/8J	6×30	15	ø 5/32	VPD6x20-15E[6]-5/32J	15	ø 1/4	VPD6x20-15E[6]-1/4J				
							ø4		VPD6x10-15E[6]-4J					ø 1/8	VPD6x20-20E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x20-20E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x20-20E[6]-1/4J				
							ø6		VPD6x10-15E[6]-6J					ø 1/8	VPD6x30-6E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x30-6E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x30-6E[6]-1/4J				
				6×30			20		ø3			VPD6x10-20E[6]-3J		6×30	20		ø 1/8	VPD6x30-10E[6]-1/8J	6×30	20	ø 5/32	VPD6x30-10E[6]-5/32J	20	ø 1/4	VPD6x30-10E[6]-1/4J	
									ø4			VPD6x10-20E[6]-4J					ø 1/8	VPD6x30-15E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x30-15E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x30-15E[6]-1/4J	
									ø6			VPD6x10-20E[6]-6J					ø 1/8	VPD6x30-20E[6]-1/8J			ø 5/32	VPD6x30-20E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD6x30-20E[6]-1/4J	
	8×20					6	ø3		VPD6x20-6E[6]-3J			8×20			6		ø 1/8	VPD6x30-20E[6]-1/8J		8×20	6	ø 5/32	VPD6x30-20E[6]-5/32J	6	ø 1/4	VPD6x30-20E[6]-1/4J
							ø4		VPD6x20-6E[6]-4J								ø 1/8	VPD8x20-6E[6]-1/8J				ø 5/32	VPD8x20-6E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x20-6E[6]-1/4J
							ø6		VPD6x20-6E[6]-6J								ø 1/8	VPD8x20-10E[6]-1/8J				ø 5/32	VPD8x20-10E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x20-10E[6]-1/4J
		8×20				10	ø3	VPD6x20-10E[6]-3J	8×20				10		ø 1/8		VPD8x20-15E[6]-1/8J	8×20			10	ø 5/32	VPD8x20-15E[6]-5/32J	10	ø 1/4	VPD8x20-15E[6]-1/4J
							ø4	VPD6x20-10E[6]-4J							ø 1/8		VPD8x20-20E[6]-1/8J					ø 5/32	VPD8x20-20E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x20-20E[6]-1/4J
							ø6	VPD6x20-10E[6]-6J							ø 1/8		VPD8x30-6E[6]-1/8J					ø 5/32	VPD8x30-6E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x30-6E[6]-1/4J
			8×30			15	ø3	VPD6x20-15E[6]-3J			8×30		15		ø 1/8	VPD8x30-10E[6]-1/8J	8×30				15	ø 5/32	VPD8x30-10E[6]-5/32J	15	ø 1/4	VPD8x30-10E[6]-1/4J
							ø4	VPD6x20-15E[6]-4J							ø 1/8	VPD8x30-15E[6]-1/8J						ø 5/32	VPD8x30-15E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x30-15E[6]-1/4J
							ø6	VPD6x20-15E[6]-6J							ø 1/8	VPD8x30-20E[6]-1/8J						ø 5/32	VPD8x30-20E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x30-20E[6]-1/4J
				8×30		20	ø3	VPD6x20-20E[6]-3J					8×30	20	ø 1/8	VPD8x30-20E[6]-1/8J			8×30		20	ø 5/32	VPD8x30-20E[6]-5/32J	20	ø 1/4	VPD8x30-20E[6]-1/4J
							ø4	VPD6x20-20E[6]-4J							ø 1/8	VPD8x30-30E[6]-1/8J						ø 5/32	VPD8x30-30E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x30-30E[6]-1/4J
							ø6	VPD6x20-20E[6]-6J							ø 1/8	VPD8x30-30E[6]-1/8J						ø 5/32	VPD8x30-30E[6]-5/32J		ø 1/4	VPD8x30-30E[6]-1/4J

关于此产品的补充资料


*1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时, 吸盘材料不对应导电二烯橡胶 (低电阻型)。
 *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


此产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码
 [10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

此产品的包装规格
 (销售单位) 1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站
 上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
	A	B					A	B								
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD  吸盘尺寸 2×4mm ? 5×30mm	2×4	6	ø2.5	VPD2x4-6E[6]-4B[10] ¹	M6	2×4	6	ø 1/4	VPD2x4-6E[6]-1/4B ¹	M6						
			ø4	VPD2x4-6E[6]-6B[10] ¹				ø 1/4	VPD2x4-10E[6]-1/4B ¹							
		10	ø2.5	VPD2x4-10E[6]-4B ¹			15	ø 1/4	VPD2x4-15E[6]-1/4B ¹							
			ø4	VPD2x4-10E[6]-6B ¹				ø 1/4	VPD2x4-20E[6]-1/4B ¹							
		15	ø2.5	VPD2x4-15E[6]-4B ¹			20	ø 1/4	VPD2x4-20E[6]-1/4B ¹							
			ø4	VPD2x4-15E[6]-6B ¹				3.5×7	6			ø 1/4	VPD3.5x7-6E[6]-1/4B ¹			
		20	ø2.5	VPD2x4-20E[6]-4B ¹			20		ø 1/4			VPD3.5x7-10E[6]-1/4B ¹				
			ø4	VPD2x4-20E[6]-6B ¹				10	ø 1/4			VPD3.5x7-15E[6]-1/4B ¹				
		3.5×7	6	ø2.5			VPD3.5x7-6E[6]-4B[10] ¹	M6	4×10			6	ø 1/4	VPD4x10-6E[6]-1/4B	M6	
				ø4			VPD3.5x7-6E[6]-6B[10] ¹						ø 1/4	VPD4x10-10E[6]-1/4B		
			10	ø2.5			VPD3.5x7-10E[6]-4B ¹					15	ø 1/4	VPD4x10-15E[6]-1/4B		
				ø4			VPD3.5x7-10E[6]-6B ¹						20	ø 1/4		
	15		ø2.5	VPD3.5x7-15E[6]-4B ¹	20	ø 1/4	VPD4x20-6E[6]-1/4B									
			ø4	VPD3.5x7-15E[6]-6B ¹		10	ø 1/4			VPD4x20-10E[6]-1/4B						
	20		ø2.5	VPD3.5x7-20E[6]-4B ¹	20	ø 1/4	VPD4x20-15E[6]-1/4B									
			ø4	VPD3.5x7-20E[6]-6B ¹		15	ø 1/4			VPD4x20-20E[6]-1/4B						
	4×10		6	ø2.5	VPD4x10-6E[6]-4B[10]	M6	4×30			6	ø 1/4	VPD4x30-6E[6]-1/4B ²	M6			
				ø4	VPD4x10-6E[6]-6B[10]						ø 1/4	VPD4x30-10E[6]-1/4B ²				
			10	ø2.5	VPD4x10-10E[6]-4B					15	ø 1/4	VPD4x30-15E[6]-1/4B ²				
				ø4	VPD4x10-10E[6]-6B						20	ø 1/4				
		15	ø2.5	VPD4x10-15E[6]-4B	20			ø 1/4	VPD4x30-20E[6]-1/4B ²							
			ø4	VPD4x10-15E[6]-6B				5×10	6	ø 1/4	VPD5x10-6E[6]-1/4B					
		20	ø2.5	VPD4x10-20E[6]-4B	20				ø 1/4	VPD5x10-10E[6]-1/4B						
			ø4	VPD4x10-20E[6]-6B				10	ø 1/4	VPD5x10-15E[6]-1/4B						
		4×20	6	ø2.5	VPD4x20-6E[6]-4B[10]			M6	5×20	6	ø 1/4	VPD5x20-6E[6]-1/4B			M6	
				ø4	VPD4x20-6E[6]-6B[10]						ø 1/4	VPD5x20-10E[6]-1/4B				
			10	ø2.5	VPD4x20-10E[6]-4B					15	ø 1/4	VPD5x20-15E[6]-1/4B				
				ø4	VPD4x20-10E[6]-6B						20	ø 1/4				
	15		ø2.5	VPD4x20-15E[6]-4B	20	ø 1/4	VPD5x20-20E[6]-1/4B									
			ø4	VPD4x20-15E[6]-6B		5×30	6			ø 1/4	VPD5x30-6E[6]-1/4B					
	20		ø2.5	VPD4x20-20E[6]-4B	20		ø 1/4			VPD5x30-10E[6]-1/4B						
			ø4	VPD4x20-20E[6]-6B		10	ø 1/4			VPD5x30-15E[6]-1/4B						
	4×30		6	ø2.5	VPD4x30-6E[6]-4B[10] ²	M6	5×30			6	ø 1/4	VPD5x30-20E[6]-1/4B	M6			
				ø4	VPD4x30-6E[6]-6B[10] ²						ø 1/4	VPD5x30-20E[6]-1/4B				
			10	ø2.5	VPD4x30-10E[6]-4B ²					15	ø 1/4	VPD5x30-20E[6]-1/4B				
				ø4	VPD4x30-10E[6]-6B ²						5×10	6				
		15	ø2.5	VPD4x30-15E[6]-4B ²	20			ø 1/4	VPD5x10-10E[6]-1/4B							
			ø4	VPD4x30-15E[6]-6B ²				10	ø 1/4	VPD5x10-15E[6]-1/4B						
		20	ø2.5	VPD4x30-20E[6]-4B ²	20			ø 1/4	VPD5x10-20E[6]-1/4B							
			ø4	VPD4x30-20E[6]-6B ²				5×20	6	ø 1/4	VPD5x20-6E[6]-1/4B					
		5×10	6	ø2.5	VPD5x10-6E[6]-4B[10]				M6	5×20	6	ø 1/4			VPD5x20-6E[6]-1/4B	M6
				ø4	VPD5x10-6E[6]-6B[10]			ø 1/4				VPD5x20-10E[6]-1/4B				
			10	ø2.5	VPD5x10-10E[6]-4B			15			ø 1/4	VPD5x20-15E[6]-1/4B				
				ø4	VPD5x10-10E[6]-6B						20	ø 1/4			VPD5x20-20E[6]-1/4B	
	15		ø2.5	VPD5x10-15E[6]-4B	20	ø 1/4	VPD5x20-20E[6]-1/4B									
			ø4	VPD5x10-15E[6]-6B		5×30	6	ø 1/4			VPD5x30-6E[6]-1/4B					
	20		ø2.5	VPD5x10-20E[6]-4B	20		ø 1/4	VPD5x30-10E[6]-1/4B								
			ø4	VPD5x10-20E[6]-6B		10	ø 1/4	VPD5x30-15E[6]-1/4B								
5×20	6		ø2.5	VPD5x20-6E[6]-4B[10]	M6	5×30	6	ø 1/4			VPD5x30-20E[6]-1/4B	M6				
			ø4	VPD5x20-6E[6]-6B[10]				ø 1/4			VPD5x30-20E[6]-1/4B					
	10		ø2.5	VPD5x20-10E[6]-4B			15	ø 1/4			VPD5x30-20E[6]-1/4B					
			ø4	VPD5x20-10E[6]-6B				5×10			6			ø 1/4	VPD5x10-6E[6]-1/4B	
	15	ø2.5	VPD5x20-15E[6]-4B	20			ø 1/4		VPD5x10-10E[6]-1/4B							
		ø4	VPD5x20-15E[6]-6B				10	ø 1/4	VPD5x10-15E[6]-1/4B							
	20	ø2.5	VPD5x20-20E[6]-4B	20			ø 1/4	VPD5x10-20E[6]-1/4B								
		ø4	VPD5x20-20E[6]-6B				5×20	6	ø 1/4	VPD5x20-6E[6]-1/4B						
	5×30	6	ø2.5	VPD5x30-6E[6]-4B[10]				M6	5×20	6	ø 1/4			VPD5x20-6E[6]-1/4B	M6	
			ø4	VPD5x30-6E[6]-6B[10]			ø 1/4				VPD5x20-10E[6]-1/4B					
		10	ø2.5	VPD5x30-10E[6]-4B			15			ø 1/4	VPD5x20-15E[6]-1/4B					
			ø4	VPD5x30-10E[6]-6B						20	ø 1/4			VPD5x20-20E[6]-1/4B		
15		ø2.5	VPD5x30-15E[6]-4B	20	ø 1/4	VPD5x20-20E[6]-1/4B										
		ø4	VPD5x30-15E[6]-6B		5×10	6	ø 1/4			VPD5x10-6E[6]-1/4B						
20		ø2.5	VPD5x30-20E[6]-4B	20		ø 1/4	VPD5x10-10E[6]-1/4B									
		ø4	VPD5x30-20E[6]-6B		10	ø 1/4	VPD5x10-15E[6]-1/4B									

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
	A	B					A	B									
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头标准型 VPD  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm	6×10	6	ø2.5	VPD6x10-6E[6]-4B ^⑩	M6	6×10	6	ø1/4	VPD6x10-6E[6]-1/4B	M6							
			ø4	VPD6x10-6E[6]-6B ^⑩				ø1/4	VPD6x10-10E[6]-1/4B								
		10	ø2.5	VPD6x10-10E[6]-4B			15	ø1/4	VPD6x10-15E[6]-1/4B								
			ø4	VPD6x10-10E[6]-6B				ø1/4	VPD6x10-20E[6]-1/4B								
		15	ø2.5	VPD6x10-15E[6]-4B			20	ø1/4	VPD6x10-20E[6]-1/4B								
			ø4	VPD6x10-15E[6]-6B				6×20	6		ø1/4	VPD6x20-6E[6]-1/4B					
		20	ø2.5	VPD6x10-20E[6]-4B			10		ø1/4		VPD6x20-10E[6]-1/4B						
			ø4	VPD6x10-20E[6]-6B				15	ø1/4		VPD6x20-15E[6]-1/4B						
		6×20	6	ø2.5			VPD6x20-6E[6]-4B ^⑩		M6		6×20	6	ø1/4	VPD6x20-6E[6]-1/4B	M6		
				ø4			VPD6x20-6E[6]-6B ^⑩	ø1/4					VPD6x20-10E[6]-1/4B				
		10	ø2.5	VPD6x20-10E[6]-4B			15	ø1/4				VPD6x20-15E[6]-1/4B					
			ø4	VPD6x20-10E[6]-6B				ø1/4				VPD6x20-20E[6]-1/4B					
		15	ø2.5	VPD6x20-15E[6]-4B			20	ø1/4				VPD6x20-20E[6]-1/4B					
			ø4	VPD6x20-15E[6]-6B				8×20				6	ø1/4	VPD8x20-6E[6]-1/4B			
		20	ø2.5	VPD6x20-20E[6]-4B			10					ø1/4	VPD8x20-10E[6]-1/4B				
			ø4	VPD6x20-20E[6]-6B				15				ø1/4	VPD8x20-15E[6]-1/4B				
		6×30	6	ø2.5			VPD6x30-6E[6]-4B ^⑩					M6	6×30	6		ø1/4	VPD6x30-6E[6]-1/4B
				ø4			VPD6x30-6E[6]-6B ^⑩	ø1/4								VPD6x30-10E[6]-1/4B	
		10	ø2.5	VPD6x30-10E[6]-4B			15	ø1/4						VPD6x30-15E[6]-1/4B			
			ø4	VPD6x30-10E[6]-6B				ø1/4						VPD6x30-20E[6]-1/4B			
		15	ø2.5	VPD6x30-15E[6]-4B			20	ø1/4						VPD6x30-20E[6]-1/4B			
			ø4	VPD6x30-15E[6]-6B				8×30						6		ø1/4	VPD8x30-6E[6]-1/4B
		20	ø2.5	VPD6x30-20E[6]-4B			10							ø1/4		VPD8x30-10E[6]-1/4B	
			ø4	VPD6x30-20E[6]-6B				15						ø1/4		VPD8x30-15E[6]-1/4B	
	8×20	6	ø2.5	VPD8x20-6E[6]-4B ^⑩	M6	8×20	6			ø1/4				VPD8x20-6E[6]-1/4B		M6	
			ø4	VPD8x20-6E[6]-6B ^⑩				ø1/4		VPD8x20-10E[6]-1/4B							
	10	ø2.5	VPD8x20-10E[6]-4B	15			ø1/4	VPD8x20-15E[6]-1/4B									
		ø4	VPD8x20-10E[6]-6B				ø1/4	VPD8x20-20E[6]-1/4B									
	15	ø2.5	VPD8x20-15E[6]-4B	20			ø1/4	VPD8x20-20E[6]-1/4B									
		ø4	VPD8x20-15E[6]-6B				8×30	6		ø1/4				VPD8x30-6E[6]-1/4B			
	20	ø2.5	VPD8x20-20E[6]-4B	10				ø1/4		VPD8x30-10E[6]-1/4B							
		ø4	VPD8x20-20E[6]-6B				15	ø1/4		VPD8x30-15E[6]-1/4B							
	8×30	6	ø2.5	VPD8x30-6E[6]-4B ^⑩				M6	8×30	6	ø1/4			VPD8x30-6E[6]-1/4B	M6		
			ø4	VPD8x30-6E[6]-6B ^⑩			ø1/4				VPD8x30-10E[6]-1/4B						
	10	ø2.5	VPD8x30-10E[6]-4B	15			ø1/4			VPD8x30-15E[6]-1/4B							
		ø4	VPD8x30-10E[6]-6B				ø1/4			VPD8x30-20E[6]-1/4B							
	15	ø2.5	VPD8x30-15E[6]-4B	20			ø1/4			VPD8x30-20E[6]-1/4B							
		ø4	VPD8x30-15E[6]-6B														
	20	ø2.5	VPD8x30-20E[6]-4B														
		ø4	VPD8x30-20E[6]-6B														

- 关于此页产品的补充资料**
- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
 - *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
 - *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码


[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。



托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码
	A	B					A	B				
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	2×4	6	M6×1	VPD2x4-6E[6]-M6[10] ¹	M6	2×4	6	10-32UNF	VPD2x4-6E[6]-U10 ¹	M6		
				10		VPD2x4-10E[6]-M6 ¹	3.5×7	6	10-32UNF		VPD3.5x7-6E[6]-U10 ¹	
				15		VPD2x4-15E[6]-M6 ¹	4×10	6	10-32UNF		VPD4x10-6E[6]-U10	
				20		VPD2x4-20E[6]-M6 ¹	4×20	6	10-32UNF		VPD4x20-6E[6]-U10	
	3.5×7	6	M6×1	VPD3.5x7-6E[6]-M6[10] ¹		4×30	6	10-32UNF	VPD4x30-6E[6]-U10 ²			
				10		VPD3.5x7-10E[6]-M6 ¹	5×10	6	10-32UNF		VPD5x10-6E[6]-U10	
				15		VPD3.5x7-15E[6]-M6 ¹	5×20	6	10-32UNF		VPD5x20-6E[6]-U10	
				20		VPD3.5x7-20E[6]-M6 ¹	5×30	6	10-32UNF		VPD5x30-6E[6]-U10	
	4×10	6	M6×1	VPD4x10-6E[6]-M6[10]		6×10	6	10-32UNF	VPD6x10-6E[6]-U10			
				10		VPD4x10-10E[6]-M6	6×20	6	10-32UNF		VPD6x20-6E[6]-U10	
				15		VPD4x10-15E[6]-M6	6×30	6	10-32UNF		VPD6x30-6E[6]-U10	
				20		VPD4x10-20E[6]-M6	8×20	6	10-32UNF		VPD8x20-6E[6]-U10	
	4×20	6	M6×1	VPD4x20-6E[6]-M6[10]		8×30	6	10-32UNF	VPD8x30-6E[6]-U10			
				10		VPD4x20-10E[6]-M6						
				15		VPD4x20-15E[6]-M6						
				20		VPD4x20-20E[6]-M6						
	4×30	6	M6×1	VPD4x30-6E[6]-M6[10] ²								
				10		VPD4x30-10E[6]-M6 ²						
				15		VPD4x30-15E[6]-M6 ²						
				20		VPD4x30-20E[6]-M6 ²						
	5×10	6	M6×1	VPD5x10-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD5x10-10E[6]-M6						
				15		VPD5x10-15E[6]-M6						
				20		VPD5x10-20E[6]-M6						
	5×20	6	M6×1	VPD5x20-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD5x20-10E[6]-M6						
				15		VPD5x20-15E[6]-M6						
				20		VPD5x20-20E[6]-M6						
	5×30	6	M6×1	VPD5x30-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD5x30-10E[6]-M6						
				15		VPD5x30-15E[6]-M6						
				20		VPD5x30-20E[6]-M6						
	6×10	6	M6×1	VPD6x10-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD6x10-10E[6]-M6						
				15		VPD6x10-15E[6]-M6						
				20		VPD6x10-20E[6]-M6						
	6×20	6	M6×1	VPD6x20-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD6x20-10E[6]-M6						
				15		VPD6x20-15E[6]-M6						
				20		VPD6x20-20E[6]-M6						
	6×30	6	M6×1	VPD6x30-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD6x30-10E[6]-M6						
				15		VPD6x30-15E[6]-M6						
				20		VPD6x30-20E[6]-M6						
	8×20	6	M6×1	VPD8x20-6E[6]-M6[10]								
				10		VPD8x20-10E[6]-M6						
				15		VPD8x20-15E[6]-M6						
				20		VPD8x20-20E[6]-M6						
8×30	6	M6×1	VPD8x30-6E[6]-M6[10]									
			10	VPD8x30-10E[6]-M6								
			15	VPD8x30-15E[6]-M6								
			20	VPD8x30-20E[6]-M6								

关于此页产品的补充资料


- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。


此页产品的标准品 + 选购品


- [6]：吸盘橡胶材料代码
- [10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。


此页产品的包装规格
(销售单位) 1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站
上有提供 CAD 数据。














托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
	A	B					A	B												
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD  吸盘尺寸 2×4mm ↕ 4×30mm	2×4	20	ø3	VPOD2x4-20E[6]-3J ¹	M6	4×10	20	ø1/8	VPOD2x4-20E[6]-1/8J ¹	M6	20	ø5/32	VPOD2x4-20E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-20E[6]-1/4J ¹					
			ø4	VPOD2x4-20E[6]-4J ¹				ø1/8	VPOD2x4-20E[6]-1/8J ¹			ø5/32	VPOD2x4-20E[6]-5/32J ¹		ø1/4	VPOD2x4-20E[6]-1/4J ¹				
			ø6	VPOD2x4-20E[6]-6J ¹				ø1/8	VPOD2x4-20E[6]-1/8J ¹			ø5/32	VPOD2x4-20E[6]-5/32J ¹		ø1/4	VPOD2x4-20E[6]-1/4J ¹				
		30	ø3	VPOD2x4-30E[6]-3J ¹			ø1/8	VPOD2x4-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-30E[6]-1/4J ¹							
			ø4	VPOD2x4-30E[6]-4J ¹			ø1/8	VPOD2x4-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-30E[6]-1/4J ¹							
			ø6	VPOD2x4-30E[6]-6J ¹			ø1/8	VPOD2x4-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-30E[6]-1/4J ¹							
		40	ø3	VPOD2x4-40E[6]-3J ¹			ø1/8	VPOD2x4-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-40E[6]-1/4J ¹							
			ø4	VPOD2x4-40E[6]-4J ¹			ø1/8	VPOD2x4-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-40E[6]-1/4J ¹							
			ø6	VPOD2x4-40E[6]-6J ¹			ø1/8	VPOD2x4-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-40E[6]-1/4J ¹							
		50	ø3	VPOD2x4-50E[6]-3J ¹			ø1/8	VPOD2x4-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-50E[6]-1/4J ¹							
			ø4	VPOD2x4-50E[6]-4J ¹			ø1/8	VPOD2x4-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-50E[6]-1/4J ¹							
			ø6	VPOD2x4-50E[6]-6J ¹			ø1/8	VPOD2x4-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD2x4-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD2x4-50E[6]-1/4J ¹							
		3.5×7	20	ø3			VPOD3.5x7-20E[6]-3J ¹	M6	4×10		20	ø1/8	VPOD3.5x7-20E[6]-1/8J ¹	M6	20	ø5/32	VPOD3.5x7-20E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-20E[6]-1/4J ¹	
				ø4			VPOD3.5x7-20E[6]-4J ¹					ø1/8	VPOD3.5x7-20E[6]-1/8J ¹			ø5/32	VPOD3.5x7-20E[6]-5/32J ¹		ø1/4	VPOD3.5x7-20E[6]-1/4J ¹
				ø6			VPOD3.5x7-20E[6]-6J ¹					ø1/8	VPOD3.5x7-20E[6]-1/8J ¹			ø5/32	VPOD3.5x7-20E[6]-5/32J ¹		ø1/4	VPOD3.5x7-20E[6]-1/4J ¹
			30	ø3			VPOD3.5x7-30E[6]-3J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-30E[6]-1/4J ¹			
				ø4			VPOD3.5x7-30E[6]-4J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-30E[6]-1/4J ¹			
				ø6			VPOD3.5x7-30E[6]-6J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-30E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-30E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-30E[6]-1/4J ¹			
			40	ø3			VPOD3.5x7-40E[6]-3J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-40E[6]-1/4J ¹			
				ø4			VPOD3.5x7-40E[6]-4J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-40E[6]-1/4J ¹			
				ø6			VPOD3.5x7-40E[6]-6J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-40E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-40E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-40E[6]-1/4J ¹			
			50	ø3			VPOD3.5x7-50E[6]-3J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-50E[6]-1/4J ¹			
				ø4			VPOD3.5x7-50E[6]-4J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-50E[6]-1/4J ¹			
				ø6			VPOD3.5x7-50E[6]-6J ¹				ø1/8	VPOD3.5x7-50E[6]-1/8J ¹	ø5/32		VPOD3.5x7-50E[6]-5/32J ¹	ø1/4	VPOD3.5x7-50E[6]-1/4J ¹			
	4×10	20	ø3	VPOD4x10-20E[6]-3J	M6	4×10	20	ø1/8	VPOD4x10-20E[6]-1/8J	M6	20	ø5/32	VPOD4x10-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-20E[6]-1/4J					
			ø4	VPOD4x10-20E[6]-4J				ø1/8	VPOD4x10-20E[6]-1/8J			ø5/32	VPOD4x10-20E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD4x10-20E[6]-1/4J				
			ø6	VPOD4x10-20E[6]-6J				ø1/8	VPOD4x10-20E[6]-1/8J			ø5/32	VPOD4x10-20E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD4x10-20E[6]-1/4J				
		30	ø3	VPOD4x10-30E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x10-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-30E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x10-30E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x10-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-30E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x10-30E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x10-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-30E[6]-1/4J							
		40	ø3	VPOD4x10-40E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x10-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-40E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x10-40E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x10-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-40E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x10-40E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x10-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-40E[6]-1/4J							
		50	ø3	VPOD4x10-50E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-50E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x10-50E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-50E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x10-50E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x10-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x10-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x10-50E[6]-1/4J							
	4×20	20	ø3	VPOD4x20-20E[6]-3J	M6	4×20	20	ø1/8	VPOD4x20-20E[6]-1/8J	M6	20	ø5/32	VPOD4x20-20E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-20E[6]-1/4J					
			ø4	VPOD4x20-20E[6]-4J				ø1/8	VPOD4x20-20E[6]-1/8J			ø5/32	VPOD4x20-20E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD4x20-20E[6]-1/4J				
			ø6	VPOD4x20-20E[6]-6J				ø1/8	VPOD4x20-20E[6]-1/8J			ø5/32	VPOD4x20-20E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD4x20-20E[6]-1/4J				
		30	ø3	VPOD4x20-30E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x20-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-30E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x20-30E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x20-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-30E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x20-30E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x20-30E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-30E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-30E[6]-1/4J							
		40	ø3	VPOD4x20-40E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-40E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x20-40E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-40E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x20-40E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x20-40E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-40E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-40E[6]-1/4J							
		50	ø3	VPOD4x20-50E[6]-3J			ø1/8	VPOD4x20-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-50E[6]-1/4J							
			ø4	VPOD4x20-50E[6]-4J			ø1/8	VPOD4x20-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-50E[6]-1/4J							
			ø6	VPOD4x20-50E[6]-6J			ø1/8	VPOD4x20-50E[6]-1/8J	ø5/32		VPOD4x20-50E[6]-5/32J	ø1/4	VPOD4x20-50E[6]-1/4J							
	4×30	20	ø3	VPOD4x30-20E[6]-3J ²	M6	4×30	20	ø1/8	VPOD4x30-20E[6]-1/8J ²	M6	20	ø5/32	VPOD4x30-20E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-20E[6]-1/4J ²					
			ø4	VPOD4x30-20E[6]-4J ²				ø1/8	VPOD4x30-20E[6]-1/8J ²			ø5/32	VPOD4x30-20E[6]-5/32J ²		ø1/4	VPOD4x30-20E[6]-1/4J ²				
			ø6	VPOD4x30-20E[6]-6J ²				ø1/8	VPOD4x30-20E[6]-1/8J ²			ø5/32	VPOD4x30-20E[6]-5/32J ²		ø1/4	VPOD4x30-20E[6]-1/4J ²				
		30	ø3	VPOD4x30-30E[6]-3J ²			ø1/8	VPOD4x30-30E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-30E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-30E[6]-1/4J ²							
			ø4	VPOD4x30-30E[6]-4J ²			ø1/8	VPOD4x30-30E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-30E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-30E[6]-1/4J ²							
			ø6	VPOD4x30-30E[6]-6J ²			ø1/8	VPOD4x30-30E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-30E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-30E[6]-1/4J ²							
		40	ø3	VPOD4x30-40E[6]-3J ²			ø1/8	VPOD4x30-40E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-40E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-40E[6]-1/4J ²							
			ø4	VPOD4x30-40E[6]-4J ²			ø1/8	VPOD4x30-40E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-40E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-40E[6]-1/4J ²							
			ø6	VPOD4x30-40E[6]-6J ²			ø1/8	VPOD4x30-40E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-40E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-40E[6]-1/4J ²							
		50	ø3	VPOD4x30-50E[6]-3J ²			ø1/8	VPOD4x30-50E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-50E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-50E[6]-1/4J ²							
			ø4	VPOD4x30-50E[6]-4J ²			ø1/8	VPOD4x30-50E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-50E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-50E[6]-1/4J ²							
			ø6	VPOD4x30-50E[6]-6J ²			ø1/8	VPOD4x30-50E[6]-1/8J ²	ø5/32		VPOD4x30-50E[6]-5/32J ²	ø1/4	VPOD4x30-50E[6]-1/4J ²							


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码																							
	A	B					A	B																											
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD  吸盘尺寸 5×10mm ↕ 5×30mm	5×10	20	ø3	VPOD5x10-20E[6]-3J	M6	5×10	20	ø1/8	VPOD5x10-20E[6]-1/8J	M6	5×10	20	ø5/32	VPOD5x10-20E[6]-5/32J	20	ø1/4	VPOD5x10-20E[6]-1/4J																		
			ø4	VPOD5x10-20E[6]-4J				ø1/8	VPOD5x10-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x10-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x10-30E[6]-1/4J																		
			ø6	VPOD5x10-20E[6]-6J				ø1/8	VPOD5x10-30E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x10-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x10-30E[6]-1/4J																		
		5×20	30	ø3			VPOD5x10-30E[6]-3J	M6	5×20			30	ø1/8	VPOD5x20-20E[6]-1/8J	M6	5×20	30	ø1/8	VPOD5x20-30E[6]-1/8J	30	ø5/32	VPOD5x20-30E[6]-5/32J	30	ø1/4	VPOD5x20-30E[6]-1/4J										
				ø4			VPOD5x10-30E[6]-4J						ø1/8	VPOD5x20-40E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x20-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x20-40E[6]-1/4J													
				ø6			VPOD5x10-30E[6]-6J						ø1/8	VPOD5x20-40E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x20-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x20-40E[6]-1/4J													
			5×30	40			ø3					VPOD5x10-40E[6]-3J	M6	5×30			40	ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J	M6	5×30	40	ø1/8	VPOD5x30-20E[6]-1/8J	40	ø5/32	VPOD5x30-20E[6]-5/32J	40	ø1/4	VPOD5x30-20E[6]-1/4J					
							ø4					VPOD5x10-40E[6]-4J						ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-1/4J								
							ø6					VPOD5x10-40E[6]-6J						ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-1/4J								
				5×30			50					ø3					VPOD5x10-50E[6]-3J	M6	5×30			50	ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J	M6	5×30	50	ø1/8	VPOD5x30-40E[6]-1/8J	50	ø5/32	VPOD5x30-40E[6]-5/32J	50	ø1/4	VPOD5x30-40E[6]-1/4J
												ø4					VPOD5x10-50E[6]-4J						ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			
												ø6					VPOD5x10-50E[6]-6J						ø1/8	VPOD5x20-50E[6]-1/8J				ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			
	5×10				20	ø3	VPOD5x20-20E[6]-3J			M6	5×10	20					ø1/8					VPOD5x30-20E[6]-1/8J	M6	5×10			20	ø1/8	VPOD5x30-20E[6]-1/8J	20	ø5/32	VPOD5x30-20E[6]-5/32J	20	ø1/4	VPOD5x30-20E[6]-1/4J
						ø4	VPOD5x20-20E[6]-4J										ø1/8					VPOD5x30-30E[6]-1/8J						ø5/32	VPOD5x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-1/4J			
						ø6	VPOD5x20-20E[6]-6J										ø1/8					VPOD5x30-30E[6]-1/8J						ø5/32	VPOD5x30-30E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-1/4J			
		5×20			30	ø3	VPOD5x20-30E[6]-3J	M6	5×20			30			ø1/8	VPOD5x30-40E[6]-1/8J	M6					5×20					30	ø1/8	VPOD5x30-40E[6]-1/8J	30	ø5/32	VPOD5x30-40E[6]-5/32J	30	ø1/4	VPOD5x30-40E[6]-1/4J
						ø4	VPOD5x20-30E[6]-4J								ø1/8	VPOD5x30-40E[6]-1/8J												ø5/32	VPOD5x30-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-40E[6]-1/4J			
						ø6	VPOD5x20-30E[6]-6J								ø1/8	VPOD5x30-40E[6]-1/8J												ø5/32	VPOD5x30-40E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-40E[6]-1/4J			
			5×30		40	ø3	VPOD5x20-40E[6]-3J					M6	5×30	40	ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J				M6	5×30						40	ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J	40	ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J	40	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J
						ø4	VPOD5x20-40E[6]-4J								ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J												ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			
						ø6	VPOD5x20-40E[6]-6J								ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J												ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			
				5×30	50	ø3	VPOD5x20-50E[6]-3J							M6	5×30	50		ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J						M6	5×30	50	ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J	50	ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J	50	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J
						ø4	VPOD5x20-50E[6]-4J											ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J									ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			
						ø6	VPOD5x20-50E[6]-6J											ø1/8	VPOD5x30-50E[6]-1/8J									ø5/32	VPOD5x30-50E[6]-5/32J		ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4J			

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 /1 袋


 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码


 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码										
	A	B					A	B														
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD  吸盘尺寸 6×10mm ↕ 8×30mm																						
													6×10	20	ø3	VPOD6x10-20E[6]-3J	M6	6×10	20	ø1/8	VPOD6x10-20E[6]-1/8J	M6
															ø4	VPOD6x10-20E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x10-20E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x10-20E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x10-20E[6]-1/4J	
														30	ø3	VPOD6x10-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOD6x10-30E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x10-30E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x10-30E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x10-30E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x10-30E[6]-1/4J	
														40	ø3	VPOD6x10-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOD6x10-40E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x10-40E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x10-40E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x10-40E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x10-40E[6]-1/4J	
														50	ø3	VPOD6x10-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOD6x10-50E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x10-50E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x10-50E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x10-50E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x10-50E[6]-1/4J	
													6×20	20	ø3	VPOD6x20-20E[6]-3J	M6	6×20	20	ø1/8	VPOD6x20-20E[6]-1/8J	M6
															ø4	VPOD6x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x20-20E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x20-20E[6]-1/4J	
														30	ø3	VPOD6x20-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOD6x20-30E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x20-30E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x20-30E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x20-30E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x20-30E[6]-1/4J	
														40	ø3	VPOD6x20-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOD6x20-40E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x20-40E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x20-40E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x20-40E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x20-40E[6]-1/4J	
														50	ø3	VPOD6x20-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOD6x20-50E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x20-50E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x20-50E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x20-50E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x20-50E[6]-1/4J	
													6×30	20	ø3	VPOD6x30-20E[6]-3J	M6	6×30	20	ø1/8	VPOD6x30-20E[6]-1/8J	M6
															ø4	VPOD6x30-20E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x30-20E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x30-20E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x30-20E[6]-1/4J	
														30	ø3	VPOD6x30-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOD6x30-30E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x30-30E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x30-30E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x30-30E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x30-30E[6]-1/4J	
														40	ø3	VPOD6x30-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOD6x30-40E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x30-40E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x30-40E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x30-40E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x30-40E[6]-1/4J	
														50	ø3	VPOD6x30-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOD6x30-50E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD6x30-50E[6]-4J				ø5/32	VPOD6x30-50E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD6x30-50E[6]-6J				ø1/4	VPOD6x30-50E[6]-1/4J	
													8×20	20	ø3	VPOD8x20-20E[6]-3J	M6	8×20	20	ø1/8	VPOD8x20-20E[6]-1/8J	M6
															ø4	VPOD8x20-20E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x20-20E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x20-20E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x20-20E[6]-1/4J	
														30	ø3	VPOD8x20-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOD8x20-30E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x20-30E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x20-30E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x20-30E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x20-30E[6]-1/4J	
														40	ø3	VPOD8x20-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOD8x20-40E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x20-40E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x20-40E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x20-40E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x20-40E[6]-1/4J	
														50	ø3	VPOD8x20-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOD8x20-50E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x20-50E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x20-50E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x20-50E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x20-50E[6]-1/4J	
													8×30	20	ø3	VPOD8x30-20E[6]-3J	M6	8×30	20	ø1/8	VPOD8x30-20E[6]-1/8J	M6
															ø4	VPOD8x30-20E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x30-20E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x30-20E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x30-20E[6]-1/4J	
														30	ø3	VPOD8x30-30E[6]-3J			30	ø1/8	VPOD8x30-30E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x30-30E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x30-30E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x30-30E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x30-30E[6]-1/4J	
														40	ø3	VPOD8x30-40E[6]-3J			40	ø1/8	VPOD8x30-40E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x30-40E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x30-40E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x30-40E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x30-40E[6]-1/4J	
														50	ø3	VPOD8x30-50E[6]-3J			50	ø1/8	VPOD8x30-50E[6]-1/8J	
															ø4	VPOD8x30-50E[6]-4J				ø5/32	VPOD8x30-50E[6]-5/32J	
															ø6	VPOD8x30-50E[6]-6J				ø1/4	VPOD8x30-50E[6]-1/4J	

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码



托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码					
	A	B					A	B									
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头外置弹簧型 VPOD  吸盘尺寸 2×4mm ↕ 5×30mm	2×4	20	ø2.5	VPOD2x4-20E[6]-4B ¹	M6	2×4	20	ø1/4	VPOD2x4-20E[6]-1/4B ¹	M6							
			ø4	VPOD2x4-20E[6]-6B ¹				ø1/4	VPOD2x4-30E[6]-1/4B ¹								
		30	ø2.5	VPOD2x4-30E[6]-4B ¹			3.5×7	20	ø1/4			VPOD3.5x7-20E[6]-1/4B ¹					
			ø4	VPOD2x4-30E[6]-6B ¹					ø1/4			VPOD3.5x7-30E[6]-1/4B ¹					
		40	ø2.5	VPOD2x4-40E[6]-4B ¹			4×10	30	ø1/4			VPOD4x10-20E[6]-1/4B					
			ø4	VPOD2x4-40E[6]-6B ¹					ø1/4			VPOD4x10-30E[6]-1/4B					
		50	ø2.5	VPOD2x4-50E[6]-4B ¹			4×20	40	ø1/4			VPOD4x10-40E[6]-1/4B					
			ø4	VPOD2x4-50E[6]-6B ¹					ø1/4			VPOD4x10-50E[6]-1/4B					
		3.5×7	20	ø2.5			VPOD3.5x7-20E[6]-4B ¹	M6	4×20			20	ø1/4	VPOD4x20-20E[6]-1/4B	M6		
				ø4			VPOD3.5x7-20E[6]-6B ¹						ø1/4	VPOD4x20-30E[6]-1/4B			
			30	ø2.5			VPOD3.5x7-30E[6]-4B ¹					4×30	30	ø1/4			VPOD4x30-20E[6]-1/4B ²
				ø4			VPOD3.5x7-30E[6]-6B ¹							ø1/4			VPOD4x30-30E[6]-1/4B ²
	40		ø2.5	VPOD3.5x7-40E[6]-4B ¹	5×10	40	ø1/4			VPOD4x30-40E[6]-1/4B ²							
			ø4	VPOD3.5x7-40E[6]-6B ¹			ø1/4			VPOD4x30-50E[6]-1/4B ²							
	50		ø2.5	VPOD3.5x7-50E[6]-4B	5×20	50	ø1/4			VPOD5x10-20E[6]-1/4B							
			ø4	VPOD3.5x7-50E[6]-6B			ø1/4			VPOD5x10-30E[6]-1/4B							
	4×10		20	ø2.5	VPOD4x10-20E[6]-4B	M6	5×20			20	ø1/4	VPOD5x10-40E[6]-1/4B	M6				
				ø4	VPOD4x10-20E[6]-6B						ø1/4	VPOD5x10-50E[6]-1/4B					
			30	ø2.5	VPOD4x10-30E[6]-4B					5×30	30	ø1/4					VPOD5x20-20E[6]-1/4B
				ø4	VPOD4x10-30E[6]-6B							ø1/4					VPOD5x20-30E[6]-1/4B
		40	ø2.5	VPOD4x10-40E[6]-4B	5×30			40	ø1/4	VPOD5x20-40E[6]-1/4B							
			ø4	VPOD4x10-40E[6]-6B					ø1/4	VPOD5x20-50E[6]-1/4B							
		50	ø2.5	VPOD4x10-50E[6]-4B	5×30			50	ø1/4	VPOD5x30-20E[6]-1/4B							
			ø4	VPOD4x10-50E[6]-6B					ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-1/4B							
		4×20	20	ø2.5	VPOD4x20-20E[6]-4B			M6	5×30	20	ø1/4	VPOD5x30-40E[6]-1/4B			M6		
				ø4	VPOD4x20-20E[6]-6B						ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-1/4B					
			30	ø2.5	VPOD4x20-30E[6]-4B					4×30	30	ø1/4					VPOD4x30-20E[6]-4B ²
				ø4	VPOD4x20-30E[6]-6B							ø1/4					VPOD4x30-30E[6]-6B ²
	40		ø2.5	VPOD4x20-40E[6]-4B	5×10	40	ø1/4			VPOD4x30-40E[6]-4B ²							
			ø4	VPOD4x20-40E[6]-6B			ø1/4			VPOD4x30-40E[6]-6B ²							
	50		ø2.5	VPOD4x20-50E[6]-4B	5×10	50	ø1/4			VPOD4x30-50E[6]-4B ²							
			ø4	VPOD4x20-50E[6]-6B			ø1/4			VPOD4x30-50E[6]-6B ²							
	4×30		20	ø2.5	VPOD4x30-20E[6]-4B ²	M6	5×20			20	ø1/4	VPOD5x20-20E[6]-4B	M6				
				ø4	VPOD4x30-20E[6]-6B ²						ø1/4	VPOD5x20-30E[6]-4B					
			30	ø2.5	VPOD4x30-30E[6]-4B ²					5×20	30	ø1/4					VPOD5x20-30E[6]-6B
				ø4	VPOD4x30-30E[6]-6B ²							ø1/4					VPOD5x20-40E[6]-4B
		40	ø2.5	VPOD4x30-40E[6]-4B ²	5×20			40	ø1/4	VPOD5x20-40E[6]-6B							
			ø4	VPOD4x30-40E[6]-6B ²					ø1/4	VPOD5x20-50E[6]-4B							
		50	ø2.5	VPOD4x30-50E[6]-4B ²	5×20			50	ø1/4	VPOD5x20-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD4x30-50E[6]-6B ²					ø1/4	VPOD5x30-20E[6]-4B							
		5×10	20	ø2.5	VPOD5x10-20E[6]-4B			M6	5×30	20	ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-4B			M6		
				ø4	VPOD5x10-20E[6]-6B						ø1/4	VPOD5x30-30E[6]-6B					
			30	ø2.5	VPOD5x10-30E[6]-4B					5×30	30	ø1/4					VPOD5x30-40E[6]-4B
				ø4	VPOD5x10-30E[6]-6B							ø1/4					VPOD5x30-40E[6]-6B
	40		ø2.5	VPOD5x10-40E[6]-4B	5×30	40	ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-4B							
			ø4	VPOD5x10-40E[6]-6B			ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
	50		ø2.5	VPOD5x10-50E[6]-4B	5×30	50	ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD5x10-50E[6]-6B			ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
	5×20		20	ø2.5	VPOD5x20-20E[6]-4B	M6	5×30			20	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-4B	M6				
				ø4	VPOD5x20-20E[6]-6B						ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B					
			30	ø2.5	VPOD5x20-30E[6]-4B					5×30	30	ø1/4					VPOD5x30-50E[6]-6B
				ø4	VPOD5x20-30E[6]-6B							ø1/4					VPOD5x30-50E[6]-6B
		40	ø2.5	VPOD5x20-40E[6]-4B	5×30			40	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD5x20-40E[6]-6B					ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B							
		50	ø2.5	VPOD5x20-50E[6]-4B	5×30			50	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD5x20-50E[6]-6B					ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B							
		5×30	20	ø2.5	VPOD5x30-20E[6]-4B			M6	5×30	20	ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-4B			M6		
				ø4	VPOD5x30-20E[6]-6B						ø1/4	VPOD5x30-50E[6]-6B					
			30	ø2.5	VPOD5x30-30E[6]-4B					5×30	30	ø1/4					VPOD5x30-50E[6]-6B
				ø4	VPOD5x30-30E[6]-6B							ø1/4					VPOD5x30-50E[6]-6B
	40		ø2.5	VPOD5x30-40E[6]-4B	5×30	40	ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD5x30-40E[6]-6B			ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
	50		ø2.5	VPOD5x30-50E[6]-4B	5×30	50	ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							
			ø4	VPOD5x30-50E[6]-6B			ø1/4			VPOD5x30-50E[6]-6B							


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头外置弹簧型 VPOD 吸盘尺寸 6×10mm } 8×30mm	6×10	20	ø2.5	VPOD6x10-20E[6]-4B	MG	6×10	20	ø1/4	VPOD6x10-20E[6]-1/4B	MG		
			ø4	VPOD6x10-20E[6]-6B			30	ø1/4	VPOD6x10-30E[6]-1/4B			
		30	ø2.5	VPOD6x10-30E[6]-4B			40	ø1/4	VPOD6x10-40E[6]-1/4B			
			ø4	VPOD6x10-30E[6]-6B			50	ø1/4	VPOD6x10-50E[6]-1/4B			
		40	ø2.5	VPOD6x10-40E[6]-4B			6×20	20	ø1/4		VPOD6x20-20E[6]-1/4B	
			ø4	VPOD6x10-40E[6]-6B				30	ø1/4		VPOD6x20-30E[6]-1/4B	
		50	ø2.5	VPOD6x10-50E[6]-4B		40		ø1/4	VPOD6x20-40E[6]-1/4B			
			ø4	VPOD6x10-50E[6]-6B		50		ø1/4	VPOD6x20-50E[6]-1/4B			
		6×20	20	ø2.5		VPOD6x20-20E[6]-4B		6×30	20		ø1/4	VPOD6x30-20E[6]-1/4B
				ø4		VPOD6x20-20E[6]-6B			30		ø1/4	VPOD6x30-30E[6]-1/4B
			30	ø2.5		VPOD6x20-30E[6]-4B	40		ø1/4		VPOD6x30-40E[6]-1/4B	
				ø4		VPOD6x20-30E[6]-6B	50		ø1/4		VPOD6x30-50E[6]-1/4B	
	40		ø2.5	VPOD6x20-40E[6]-4B	8×20	20	ø1/4		VPOD8x20-20E[6]-1/4B			
			ø4	VPOD6x20-40E[6]-6B		30	ø1/4		VPOD8x20-30E[6]-1/4B			
	50		ø2.5	VPOD6x20-50E[6]-4B		40	ø1/4	VPOD8x20-40E[6]-1/4B				
			ø4	VPOD6x20-50E[6]-6B		50	ø1/4	VPOD8x20-50E[6]-1/4B				
	6×30		20	ø2.5		VPOD6x30-20E[6]-4B	8×30	20	ø1/4		VPOD8x30-20E[6]-1/4B	
				ø4		VPOD6x30-20E[6]-6B		30	ø1/4		VPOD8x30-30E[6]-1/4B	
			30	ø2.5	VPOD6x30-30E[6]-4B	40		ø1/4	VPOD8x30-40E[6]-1/4B			
				ø4	VPOD6x30-30E[6]-6B	50		ø1/4	VPOD8x30-50E[6]-1/4B			
		40	ø2.5	VPOD6x30-40E[6]-4B	8×30	20		ø1/4	VPOD8x30-20E[6]-4B			
			ø4	VPOD6x30-40E[6]-6B		30		ø1/4	VPOD8x30-30E[6]-4B			
		50	ø2.5	VPOD6x30-50E[6]-4B		40	ø1/4	VPOD8x30-40E[6]-6B				
			ø4	VPOD6x30-50E[6]-6B		50	ø1/4	VPOD8x30-50E[6]-6B				
		8×20	20	ø2.5		VPOD8x20-20E[6]-4B	8×30	20	ø1/4		VPOD8x30-20E[6]-4B	
				ø4		VPOD8x20-20E[6]-6B		30	ø1/4		VPOD8x30-30E[6]-4B	
			30	ø2.5	VPOD8x20-30E[6]-4B	40		ø1/4	VPOD8x30-40E[6]-4B			
				ø4	VPOD8x20-30E[6]-6B	50		ø1/4	VPOD8x30-50E[6]-4B			
	40		ø2.5	VPOD8x20-40E[6]-4B	20	ø1/4		VPOD8x30-20E[6]-6B				
			ø4	VPOD8x20-40E[6]-6B	30	ø1/4		VPOD8x30-30E[6]-6B				
	50		ø2.5	VPOD8x20-50E[6]-4B	40	ø1/4	VPOD8x30-40E[6]-6B					
			ø4	VPOD8x20-50E[6]-6B	50	ø1/4	VPOD8x30-50E[6]-6B					


此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码






此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	行程 (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
					
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	2×4	20	M6×1	VPOD2x4-20E ^[6] -M6 ¹	M6
		30		VPOD2x4-30E ^[6] -M6 ¹	
		40		VPOD2x4-40E ^[6] -M6 ¹	
		50		VPOD2x4-50E ^[6] -M6 ¹	
	3.5×7	20	M6×1	VPOD3.5x7-20E ^[6] -M6 ¹	
		30		VPOD3.5x7-30E ^[6] -M6 ¹	
		40		VPOD3.5x7-40E ^[6] -M6 ¹	
		50		VPOD3.5x7-50E ^[6] -M6 ¹	
	4×10	20	M6×1	VPOD4x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD4x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD4x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD4x10-50E ^[6] -M6	
	4×20	20	M6×1	VPOD4x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD4x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD4x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD4x20-50E ^[6] -M6	
	4×30	20	M6×1	VPOD4x30-20E ^[6] -M6 ²	
		30		VPOD4x30-30E ^[6] -M6 ²	
		40		VPOD4x30-40E ^[6] -M6 ²	
		50		VPOD4x30-50E ^[6] -M6 ²	
	5×10	20	M6×1	VPOD5x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD5x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD5x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD5x10-50E ^[6] -M6	
	5×20	20	M6×1	VPOD5x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD5x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD5x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD5x20-50E ^[6] -M6	
	5×30	20	M6×1	VPOD5x30-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD5x30-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD5x30-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD5x30-50E ^[6] -M6	
	6×10	20	M6×1	VPOD6x10-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD6x10-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD6x10-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD6x10-50E ^[6] -M6	
	6×20	20	M6×1	VPOD6x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD6x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD6x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD6x20-50E ^[6] -M6	
	6×30	20	M6×1	VPOD6x30-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD6x30-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD6x30-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD6x30-50E ^[6] -M6	
	8×20	20	M6×1	VPOD8x20-20E ^[6] -M6	
		30		VPOD8x20-30E ^[6] -M6	
		40		VPOD8x20-40E ^[6] -M6	
		50		VPOD8x20-50E ^[6] -M6	
8×30	20	M6×1	VPOD8x30-20E ^[6] -M6		
	30		VPOD8x30-30E ^[6] -M6		
	40		VPOD8x30-40E ^[6] -M6		
	50		VPOD8x30-50E ^[6] -M6		

 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码		
										
螺纹安装式 上面安装真空端口 快速接头 椭圆型专用 VPAE 	2×4	ø1.8	VPAE2x4E[6]-180J ¹	E10	2×4	ø1/8	VPAE2x4E[6]-1/8J ¹	E10		
		ø2	VPAE2x4E[6]-2J ¹			ø5/32	VPAE2x4E[6]-5/32J[10] ¹			
		ø3	VPAE2x4E[6]-3J ¹			ø1/4	VPAE2x4E[6]-1/4J ¹			
		ø4	VPAE2x4E[6]-4J[10] ¹			ø1/8	VPAE3.5x7E[6]-1/8J ¹			
		ø6	VPAE2x4E[6]-6J[10] ¹			ø5/32	VPAE3.5x7E[6]-5/32J[10] ¹			
	3.5×7	ø1.8	VPAE3.5x7E[6]-180J ¹		E10	3.5×7	ø1/4		VPAE3.5x7E[6]-1/4J ¹	E10
		ø2	VPAE3.5x7E[6]-2J ¹				ø1/8		VPAE4x10E[6]-1/8J ¹	
		ø3	VPAE3.5x7E[6]-3J ¹				ø5/32		VPAE4x10E[6]-5/32J[10]	
		ø4	VPAE3.5x7E[6]-4J[10] ¹				ø1/4		VPAE4x10E[6]-1/4J ¹	
		ø6	VPAE3.5x7E[6]-6J[10] ¹				ø1/8		VPAE4x20E[6]-1/8J	
	4×10	ø1.8	VPAE4x10E[6]-180J		E10	4×10	ø5/32		VPAE4x20E[6]-5/32J[10]	E20
		ø2	VPAE4x10E[6]-2J				ø1/4		VPAE4x20E[6]-1/4J	
		ø3	VPAE4x10E[6]-3J				ø1/8		VPAE4x30E[6]-1/8J ²	
		ø4	VPAE4x10E[6]-4J[10]				ø5/32		VPAE4x30E[6]-5/32J[10] ²	
		ø6	VPAE4x10E[6]-6J[10]				ø1/4		VPAE4x30E[6]-1/4J ²	
	4×20	ø1.8	VPAE4x20E[6]-180J		E20	4×20	ø1/8		VPAE5x10E[6]-1/8J	E10
		ø2	VPAE4x20E[6]-2J				ø5/32		VPAE5x10E[6]-5/32J[10]	
		ø3	VPAE4x20E[6]-3J				ø1/4		VPAE5x10E[6]-1/4J	
		ø4	VPAE4x20E[6]-4J[10]				ø1/8		VPAE5x20E[6]-1/8J	
		ø6	VPAE4x20E[6]-6J[10]				ø5/32		VPAE5x20E[6]-5/32J[10]	
	4×30	ø1.8	VPAE4x30E[6]-180J ²		E20	4×30	ø1/4		VPAE5x20E[6]-1/4J	E20
		ø2	VPAE4x30E[6]-2J ²				ø1/8		VPAE5x30E[6]-1/8J	
		ø3	VPAE4x30E[6]-3J ²				ø5/32		VPAE5x30E[6]-5/32J[10]	
		ø4	VPAE4x30E[6]-4J[10] ²				ø1/4		VPAE5x30E[6]-1/4J	
		ø6	VPAE4x30E[6]-6J[10] ²				ø1/8		VPAE6x10E[6]-1/8J	
	5×10	ø1.8	VPAE5x10E[6]-180J		E10	5×10	ø5/32		VPAE6x10E[6]-5/32J[10]	E10
		ø2	VPAE5x10E[6]-2J				ø1/4		VPAE6x10E[6]-1/4J	
		ø3	VPAE5x10E[6]-3J				ø1/8		VPAE6x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPAE5x10E[6]-4J[10]				ø5/32		VPAE6x20E[6]-5/32J[10]	
		ø6	VPAE5x10E[6]-6J[10]				ø1/4		VPAE6x20E[6]-1/4J	
	5×20	ø1.8	VPAE5x20E[6]-180J		E20	5×20	ø1/8		VPAE6x30E[6]-1/8	E20
		ø2	VPAE5x20E[6]-2J				ø5/32		VPAE6x30E[6]-5/32J[10]	
		ø3	VPAE5x20E[6]-3J				ø1/4		VPAE6x30E[6]-1/4J	
		ø4	VPAE5x20E[6]-4J[10]				ø1/8		VPAE8x20E[6]-1/8J	
		ø6	VPAE5x20E[6]-6J[10]				ø5/32		VPAE8x20E[6]-5/32J[10]	
	5×30	ø1.8	VPAE5x30E[6]-180J		E20	5×30	ø1/4		VPAE8x20E[6]-1/4J	E20
		ø2	VPAE5x30E[6]-2J				ø1/8		VPAE8x30E[6]-1/8J	
		ø3	VPAE5x30E[6]-3J				ø5/32		VPAE8x30E[6]-5/32J[10]	
		ø4	VPAE5x30E[6]-4J[10]				ø1/4		VPAE8x30E[6]-1/4J	
		ø6	VPAE5x30E[6]-6J[10]							
	6×10	ø1.8	VPAE6x10E[6]-180J		E10	6×10				
		ø2	VPAE6x10E[6]-2J							
		ø3	VPAE6x10E[6]-3J							
		ø4	VPAE6x10E[6]-4J[10]							
		ø6	VPAE6x10E[6]-6J[10]							
	6×20	ø1.8	VPAE6x20E[6]-180J		E20	6×20				
		ø2	VPAE6x20E[6]-2J							
		ø3	VPAE6x20E[6]-3J							
		ø4	VPAE6x20E[6]-4J[10]							
		ø6	VPAE6x20E[6]-6J[10]							
6×30	ø1.8	VPAE6x30E[6]-180J	E20	6×30						
	ø2	VPAE6x30E[6]-2J								
	ø3	VPAE6x30E[6]-3J								
	ø4	VPAE6x30E[6]-4J[10]								
	ø6	VPAE6x30E[6]-6J[10]								
8×20	ø1.8	VPAE8x20E[6]-180J	E20	8×20						
	ø2	VPAE8x20E[6]-2J								
	ø3	VPAE8x20E[6]-3J								
	ø4	VPAE8x20E[6]-4J[10]								
	ø6	VPAE8x20E[6]-6J[10]								
8×30	ø1.8	VPAE8x30E[6]-180J	E20	8×30						
	ø2	VPAE8x30E[6]-2J								
	ø3	VPAE8x30E[6]-3J								
	ø4	VPAE8x30E[6]-4J[10]								
	ø6	VPAE8x30E[6]-6J[10]								

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)		适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (inch)		适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码			
	A	B				A	B						
螺纹安装式 上面安装真空端口 倒钩型接头椭圆形专用 VPAE 	2×4	ø2	ø2	VPAE2x4E[6]-3B[10] ¹	E10	2×4	ø1/4	ø1/4	VPAE2x4E[6]-1/4B ¹	E10			
				ø2.5					VPAE2x4E[6]-4B[10] ¹		3.5×7	ø1/4	VPAE3.5x7E[6]-1/4B ¹
				ø4					VPAE2x4E[6]-6B[10] ¹		4×10	ø1/4	VPAE4x10E[6]-1/4B
	3.5×7	ø2	ø2	VPAE3.5x7E[6]-3B[10] ¹	E10	4×20	ø1/4	ø1/4	VPAE4x20E[6]-1/4B	E20			
				ø2.5					VPAE3.5x7E[6]-4B[10] ¹		4×30	ø1/4	VPAE4x30E[6]-1/4B ²
				ø4					VPAE3.5x7E[6]-6B[10] ¹		5×10	ø1/4	VPAE5x10E[6]-1/4B
	4×10	ø2	ø2	VPAE4x10E[6]-3B[10]	E10	5×20	ø1/4	ø1/4	VPAE5x20E[6]-1/4B	E20			
				ø2.5					VPAE4x10E[6]-4B[10]		5×30	ø1/4	VPAE5x30E[6]-1/4B
				ø4					VPAE4x10E[6]-6B[10]		6×10	ø1/4	VPAE6x10E[6]-1/4B
	4×20	ø2	ø2	VPAE4x20E[6]-3B[10]	E20	6×20	ø1/4	ø1/4	VPAE6x20E[6]-1/4B	E20			
				ø2.5					VPAE4x20E[6]-4B[10]		6×30	ø1/4	VPAE6x30E[6]-1/4B
				ø4					VPAE4x20E[6]-6B[10]		8×20	ø1/4	VPAE8x20E[6]-1/4B
	4×30	ø2	ø2	VPAE4x30E[6]-3B[10] ²	E20	8×30	ø1/4	ø1/4	VPAE8x30E[6]-1/4B	E20			
				ø2.5					VPAE4x30E[6]-4B[10] ²				
				ø4					VPAE4x30E[6]-6B[10] ²				
	5×10	ø2	ø2	VPAE5x10E[6]-3B[10]	E10								
				ø2.5							VPAE5x10E[6]-4B[10]		
				ø4							VPAE5x10E[6]-6B[10]		
	5×20	ø2	ø2	VPAE5x20E[6]-3B[10]	E20								
				ø2.5							VPAE5x20E[6]-4B[10]		
				ø4							VPAE5x20E[6]-6B[10]		
	5×30	ø2	ø2	VPAE5x30E[6]-3B[10]	E20								
				ø2.5							VPAE5x30E[6]-4B[10]		
				ø4							VPAE5x30E[6]-6B[10]		
6×10	ø2	ø2	VPAE6x10E[6]-3B[10]	E10									
			ø2.5							VPAE6x10E[6]-4B[10]			
			ø4							VPAE6x10E[6]-6B[10]			
6×20	ø2	ø2	VPAE6x20E[6]-3B[10]	E20									
			ø2.5							VPAE6x20E[6]-4B[10]			
			ø4							VPAE6x20E[6]-6B[10]			
6×30	ø2	ø2	VPAE6x30E[6]-3B[10]	E20									
			ø2.5							VPAE6x30E[6]-4B[10]			
			ø4							VPAE6x30E[6]-6B[10]			
8×20	ø2	ø2	VPAE8x20E[6]-3B[10]	E20									
			ø2.5							VPAE8x20E[6]-4B[10]			
			ø4							VPAE8x20E[6]-6B[10]			
8×30	ø2	ø2	VPAE8x30E[6]-3B[10]	E20									
			ø2.5							VPAE8x30E[6]-4B[10]			
			ø4							VPAE8x30E[6]-6B[10]			

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
螺纹安装式 上面安装真空 端口内螺纹椭圆形专用 VPAE 	2×4	M5×0.8	VPAE2x4E[6]-M5[10] ¹	E10
	3.5×7	M5×0.8	VPAE3.5x7E[6]-M5[10] ¹	
	4×10	M5×0.8	VPAE4x10E[6]-M5[10]	E20
	4×20	M5×0.8	VPAE4x20E[6]-M5[10]	
	4×30	M5×0.8	VPAE4x30E[6]-M5[10] ²	E10
	5×10	M5×0.8	VPAE5x10E[6]-M5[10]	
	5×20	M5×0.8	VPAE5x20E[6]-M5[10]	E20
	5×30	M5×0.8	VPAE5x30E[6]-M5[10]	
	6×10	M5×0.8	VPAE6x10E[6]-M5[10]	E10
	6×20	M5×0.8	VPAE6x20E[6]-M5[10]	
	6×30	M5×0.8	VPAE6x30E[6]-M5[10]	E20
	8×20	M5×0.8	VPAE8x20E[6]-M5[10]	
8×30	M5×0.8	VPAE8x30E[6]-M5[10]		

Remark 关于此页产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品


[6] : 吸盘橡胶材料代码




[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位) 1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
螺纹安装式 侧面安装真空端口 快速接头 椭圆型专用 VPBE 	2×4	ø1.8	VPBE2x4E[6]-180J ¹	E10	2×4	ø1/8	VPBE2x4E[6]-1/8J ¹	E10
		ø2	VPBE2x4E[6]-2J ¹			ø5/32	VPBE2x4E[6]-5/32J [10] ¹	
		ø3	VPBE2x4E[6]-3J ¹			ø1/4	VPBE2x4E[6]-1/4J ¹	
		ø4	VPBE2x4E[6]-4J [10] ¹			ø1/8	VPBE3.5x7E[6]-1/8J ¹	
		ø6	VPBE2x4E[6]-6J [10] ¹			ø5/32	VPBE3.5x7E[6]-5/32J [10] ¹	
	3.5×7	ø1.8	VPBE3.5x7E[6]-180J ¹		3.5×7	ø1/4	VPBE3.5x7E[6]-1/4J ¹	
		ø2	VPBE3.5x7E[6]-2J ¹			ø1/8	VPBE4x10E[6]-1/8J	
		ø3	VPBE3.5x7E[6]-3J ¹			ø5/32	VPBE4x10E[6]-5/32J [10]	
		ø4	VPBE3.5x7E[6]-4J [10] ¹			ø1/4	VPBE4x10E[6]-1/4J	
		ø6	VPBE3.5x7E[6]-6J [10] ¹			ø1/8	VPBE4x20E[6]-1/8J	
	4×10	ø1.8	VPBE4x10E[6]-180J		4×10	ø5/32	VPBE4x20E[6]-5/32J [10]	
		ø2	VPBE4x10E[6]-2J			ø1/4	VPBE4x20E[6]-1/4J	
		ø3	VPBE4x10E[6]-3J			ø1/8	VPBE4x30E[6]-1/8J ²	
		ø4	VPBE4x10E[6]-4J [10]			ø5/32	VPBE4x30E[6]-5/32J [10] ²	
		ø6	VPBE4x10E[6]-6J [10]			ø1/4	VPBE4x30E[6]-1/4J ²	
	4×20	ø1.8	VPBE4x20E[6]-180J		4×20	ø1/8	VPBE5x10E[6]-1/8J	
		ø2	VPBE4x20E[6]-2J			ø5/32	VPBE5x10E[6]-5/32J [10]	
		ø3	VPBE4x20E[6]-3J			ø1/4	VPBE5x10E[6]-1/4J	
		ø4	VPBE4x20E[6]-4J [10]			ø1/8	VPBE5x20E[6]-1/8J	
		ø6	VPBE4x20E[6]-6J [10]			ø5/32	VPBE5x20E[6]-5/32J [10]	
	4×30	ø1.8	VPBE4x30E[6]-180J ²		4×30	ø1/4	VPBE5x20E[6]-1/4J	
		ø2	VPBE4x30E[6]-2J ²			ø1/8	VPBE5x30E[6]-1/8J	
		ø3	VPBE4x30E[6]-3J ²			ø5/32	VPBE5x30E[6]-5/32J [10]	
		ø4	VPBE4x30E[6]-4J [10] ²			ø1/4	VPBE5x30E[6]-1/4J	
		ø6	VPBE4x30E[6]-6J [10] ²			ø1/8	VPBE6x10E[6]-1/8J	
	5×10	ø1.8	VPBE5x10E[6]-180J		5×10	ø5/32	VPBE6x10E[6]-5/32J [10]	
		ø2	VPBE5x10E[6]-2J			ø1/4	VPBE6x10E[6]-1/4J	
		ø3	VPBE5x10E[6]-3J			ø1/8	VPBE6x20E[6]-1/8J	
		ø4	VPBE5x10E[6]-4J [10]			ø5/32	VPBE6x20E[6]-5/32J [10]	
		ø6	VPBE5x10E[6]-6J [10]			ø1/4	VPBE6x20E[6]-1/4J	
	5×20	ø1.8	VPBE5x20E[6]-180J		5×20	ø1/8	VPBE6x30E[6]-1/8J	
		ø2	VPBE5x20E[6]-2J			ø5/32	VPBE6x30E[6]-5/32J [10]	
		ø3	VPBE5x20E[6]-3J			ø1/4	VPBE6x30E[6]-1/4J	
		ø4	VPBE5x20E[6]-4J [10]			ø1/8	VPBE8x20E[6]-1/8J	
		ø6	VPBE5x20E[6]-6J [10]			ø5/32	VPBE8x20E[6]-5/32J [10]	
	5×30	ø1.8	VPBE5x30E[6]-180J		5×30	ø1/4	VPBE8x20E[6]-1/4J	
		ø2	VPBE5x30E[6]-2J			ø1/8	VPBE8x30E[6]-1/8J	
		ø3	VPBE5x30E[6]-3J			ø5/32	VPBE8x30E[6]-5/32J [10]	
		ø4	VPBE5x30E[6]-4J [10]			ø1/4	VPBE8x30E[6]-1/4J	
		ø6	VPBE5x30E[6]-6J [10]					
	6×10	ø1.8	VPBE6x10E[6]-180J		6×10			
		ø2	VPBE6x10E[6]-2J					
		ø3	VPBE6x10E[6]-3J					
		ø4	VPBE6x10E[6]-4J [10]					
		ø6	VPBE6x10E[6]-6J [10]					
	6×20	ø1.8	VPBE6x20E[6]-180J		6×20			
		ø2	VPBE6x20E[6]-2J					
		ø3	VPBE6x20E[6]-3J					
		ø4	VPBE6x20E[6]-4J [10]					
		ø6	VPBE6x20E[6]-6J [10]					
	6×30	ø1.8	VPBE6x30E[6]-180J		6×30			
		ø2	VPBE6x30E[6]-2J					
		ø3	VPBE6x30E[6]-3J					
		ø4	VPBE6x30E[6]-4J [10]					
		ø6	VPBE6x30E[6]-6J [10]					
	8×20	ø1.8	VPBE8x20E[6]-180J		8×20			
		ø2	VPBE8x20E[6]-2J					
		ø3	VPBE8x20E[6]-3J					
		ø4	VPBE8x20E[6]-4J [10]					
		ø6	VPBE8x20E[6]-6J [10]					
	8×30	ø1.8	VPBE8x30E[6]-180J		8×30			
		ø2	VPBE8x30E[6]-2J					
		ø3	VPBE8x30E[6]-3J					
		ø4	VPBE8x30E[6]-4J [10]					
		ø6	VPBE8x30E[6]-6J [10]					

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 管子 内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码
								
螺纹安装式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 椭圆型专用 VPBE 	2×4	ø2	VPBE2x4E[6]-3B ¹⁰ ¹	E10	2×4	ø1/4	VPBE2x4E[6]-1/4B ¹	E10
		ø2.5	VPBE2x4E[6]-4B ¹⁰ ¹		3.5×7	ø1/4	VPBE3.5x7E[6]-1/4B ¹	
		ø4	VPBE2x4E[6]-6B ¹⁰ ¹		4×10	ø1/4	VPBE4x10E[6]-1/4B	
	3.5×7	ø2	VPBE3.5x7E[6]-3B ¹⁰ ¹	E10	4×20	ø1/4	VPBE4x20E[6]-1/4B	E20
		ø2.5	VPBE3.5x7E[6]-4B ¹⁰ ¹		4×30	ø1/4	VPBE4x30E[6]-1/4B ²	E10
		ø4	VPBE3.5x7E[6]-6B ¹⁰ ¹		5×10	ø1/4	VPBE5x10E[6]-1/4B	E10
	4×10	ø2	VPBE4x10E[6]-3B ¹⁰	E10	5×20	ø1/4	VPBE5x20E[6]-1/4B	E20
		ø2.5	VPBE4x10E[6]-4B ¹⁰		5×30	ø1/4	VPBE5x30E[6]-1/4B	E10
		ø4	VPBE4x10E[6]-6B ¹⁰		6×10	ø1/4	VPBE6x10E[6]-1/4B	E10
	4×20	ø2	VPBE4x20E[6]-3B ¹⁰	E20	6×20	ø1/4	VPBE6x20E[6]-1/4B	E20
		ø2.5	VPBE4x20E[6]-4B ¹⁰		6×30	ø1/4	VPBE6x30E[6]-1/4B	
		ø4	VPBE4x20E[6]-6B ¹⁰		8×20	ø1/4	VPBE8x20E[6]-1/4B	
	4×30	ø2	VPBE4x30E[6]-3B ¹⁰ ²	E20	8×30	ø1/4	VPBE8x30E[6]-1/4B	E20
		ø2.5	VPBE4x30E[6]-4B ¹⁰ ²					
		ø4	VPBE4x30E[6]-6B ¹⁰ ²					
	5×10	ø2	VPBE5x10E[6]-3B ¹⁰	E10				
		ø2.5	VPBE5x10E[6]-4B ¹⁰					
		ø4	VPBE5x10E[6]-6B ¹⁰					
	5×20	ø2	VPBE5x20E[6]-3B ¹⁰	E20				
		ø2.5	VPBE5x20E[6]-4B ¹⁰					
		ø4	VPBE5x20E[6]-6B ¹⁰					
	5×30	ø2	VPBE5x30E[6]-3B ¹⁰	E20				
		ø2.5	VPBE5x30E[6]-4B ¹⁰					
		ø4	VPBE5x30E[6]-6B ¹⁰					
	6×10	ø2	VPBE6x10E[6]-3B ¹⁰	E10				
		ø2.5	VPBE6x10E[6]-4B ¹⁰					
		ø4	VPBE6x10E[6]-6B ¹⁰					
	6×20	ø2	VPBE6x20E[6]-3B ¹⁰	E20				
		ø2.5	VPBE6x20E[6]-4B ¹⁰					
		ø4	VPBE6x20E[6]-6B ¹⁰					
6×30	ø2	VPBE6x30E[6]-3B ¹⁰	E20					
	ø2.5	VPBE6x30E[6]-4B ¹⁰						
	ø4	VPBE6x30E[6]-6B ¹⁰						
8×20	ø2	VPBE8x20E[6]-3B ¹⁰	E20					
	ø2.5	VPBE8x20E[6]-4B ¹⁰						
	ø4	VPBE8x20E[6]-6B ¹⁰						
8×30	ø2	VPBE8x30E[6]-3B ¹⁰	E20					
	ø2.5	VPBE8x30E[6]-4B ¹⁰						
	ø4	VPBE8x30E[6]-6B ¹⁰						

托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 螺纹 尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘 连接代码
螺纹安装式 侧面安装真空 端口内螺纹 椭圆型专用 VPBE 	2×4	M5×0.8	VPBE2x4E[6]-M5 ¹⁰ ¹	E10
	3.5×7	M5×0.8	VPBE3.5x7E[6]-M5 ¹⁰ ¹	
	4×10	M5×0.8	VPBE4x10E[6]-M5 ¹⁰	E20
	4×20	M5×0.8	VPBE4x20E[6]-M5 ¹⁰	
	4×30	M5×0.8	VPBE4x30E[6]-M5 ¹⁰ ²	E10
	5×10	M5×0.8	VPBE5x10E[6]-M5 ¹⁰	
	5×20	M5×0.8	VPBE5x20E[6]-M5 ¹⁰	E20
	5×30	M5×0.8	VPBE5x30E[6]-M5 ¹⁰	
	6×10	M5×0.8	VPBE6x10E[6]-M5 ¹⁰	E10
	6×20	M5×0.8	VPBE6x20E[6]-M5 ¹⁰	
	6×30	M5×0.8	VPBE6x30E[6]-M5 ¹⁰	E20
	8×20	M5×0.8	VPBE8x20E[6]-M5 ¹⁰	
8×30	M5×0.8	VPBE8x30E[6]-M5 ¹⁰		

Remark 关于此页产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4, 3.5×7 mm 时, 吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶 (低电阻型)。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


- * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
- * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位) 1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘尺寸 (A×B) (mm)	适用 内螺纹 尺寸	型号代码	吸盘 连接代码
				
直接安装型 弹簧式 VPF  行程 5.8mm	2×4	M14×1	VPF2x4E[6][10] ¹	M6
	3.5×7	M14×1	VPF3.5x7E[6][10] ¹	
	4×10	M14×1	VPF4x10E[6][10]	
	4×20	M14×1	VPF4x20E[6][10]	
	4×30	M14×1	VPF4x30E[6][10] ²	
	5×10	M14×1	VPF5x10E[6][10]	
	5×20	M14×1	VPF5x20E[6][10]	
	5×30	M14×1	VPF5x30E[6][10]	
	6×10	M14×1	VPF6x10E[6][10]	
	6×20	M14×1	VPF6x20E[6][10]	
	6×30	M14×1	VPF6x30E[6][10]	
	8×20	M14×1	VPF8x20E[6][10]	
8×30	M14×1	VPF8x30E[6][10]		

更换用零件



椭圆吸盘安装用连接器 型号标识	适用吸盘托架
FSPH10-M6[10]	VP2x4E□、VP3.5x7E□、VP□x10E□
FSPH20-M6[10]	VP□x20E□、VP□x30E□
* 连接器用垫片 型号标识	适用连接器
GAS-M6(防止掉落)	FSPH10-M6、FSPH20-M6
	-S3规格
GAS-M6-SUS	FSPH10-M6-S3、FSPH20-M6-S3

* 连接器用的垫片附带于连接器上。
订购垫片时请参照上表型号标识。



垫片型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPFG10	2x4-8x30



关于此项产品的补充资料

- *1. 吸盘材料为 2×4、3.5×7 mm 时，吸盘材料不对应导电丁二烯橡胶（低电阻型）。
- *2. 吸盘尺寸为 4×30 mm 时吸盘材料不可选聚氨酯橡胶和氟橡胶。
- *3. 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。