


真空用过滤器吸盘直接安装型

安装于吸盘和吸盘托架之间的真空过滤器

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。


型号标识示例



配管示例

吸盘直接安装型 (VFF)

安装于吸盘和吸盘托架之间，去除吸附工件时的粉尘。



规格

使用流体	空气
使用压力范围	-100 ~ 0 kPa
过滤度*	10 μm
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)

* 上述为 PISCO 测量结果。

特性

安装于吸盘和吸盘托架之间，可以去除吸附工件时的粉尘。

过滤器型号	VFF15-M4	VFF15-M6	VFF30-M6
吸盘形状			
标准型 (一般型、深型)	ø10mm (仅限一般型)、ø15mm	ø20mm, ø25mm	ø30mm ~ ø50mm
波纹风箱型	ø10mm、ø15mm	ø20mm, ø25mm	ø30mm ~ ø50mm
多层波纹风箱型	ø10mm	ø20mm	ø30mm ~ ø50mm
椭圆型	-	2×4mm ~ 8×30mm	-
柔软型	ø4mm ~ ø15mm	ø20mm	ø30mm, ø40mm
柔软型波纹风箱型	ø6mm ~ ø15mm	ø20mm	-
防滑型	ø10mm	ø20mm	ø30mm ~ ø50mm
平板型	ø10mm, ø15mm	ø20mm, ø25mm	ø30mm
无痕迹型	ø10mm	ø20mm	ø30mm




PISCO 官网有视频详细介绍关于直接安装型过滤器的特性。
(<https://en.pisco.co.jp/product/detail/j/j03/>)

形状	型号代码
吸盘直接安装型	VFF③-M
	VFF15-M4
	VFF15-M6
	VFF30-M6

更换用滤芯

VFF



真空用过滤器 型号标识	过滤器滤芯 型号标识
VFF15-M4	VFFE15
VFF15-M6	
VFF30-M6	VFFE30



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋: 真空用过滤器

10 个 / 1 袋: 更换用过滤器滤芯



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。